

## PDR 922 [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvizes fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 400.00 l, töltetmennyiség: 29 (13.0) lb (kg) kg–16.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling Plus funkcióval
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516409137 / Anyagszám: 11718230 / Régi anyagszám: 52922005EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Vasszürke
Töltetmennyiség 1:32 töltési aránynál	29 (13,0) lb (kg)
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	16,0
Dobtérfogat (l)	400,00
Szárítórendszer	Forró víz
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőekben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,56
Programidő (perc)	60
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Forró víz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50/60HZ

PDR 922 [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvizes fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516409137 / Anyagszám: 11718230 / Régi anyagszám: 52922005EU

Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtésteljesítmény, melegvizes (kW)	9,80
Teljes teljesítményigény (kW)	1,00
Biztosíték (A)	10
Víz maximális előremenő hőmérséklete (°C)	90
<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	1162
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1254
Nettó súly (kg)	231,9
Bruttó súly (kg)	246
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	2600
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	62 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,60
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	16
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	2
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törölkendők, 22 g [darabszám]	364
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	58
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	51
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	93
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	65
Nyári lőtakaró [darabszám]	3

PDR 922 [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvizes fűtésű  
programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516409137 / Anyagszám: 11718230 / Régi anyagszám: 52922005EU

Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•