

PDR 528 ROP [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvizes fűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



- Dobtérfogat: 500.00 l, töltetmennyiség: 36 (16.0) lb (kg) kg–20.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516409151 / Anyagszám: 11718250 / Régi anyagszám: 52528006EU

Kialakítás és kivitel

Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:32 töltési aránynál	36 (16,0) lb (kg)
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	20,0
Dobtérfogat (l)	500,00
Szárítórendszer	Forró víz
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen

Alkalmazás

Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idősok otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos ménesek és lovardák számára	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•

Teljesítményadatok

Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,56
Programidő (perc)	55
Élettartam szárítási ciklusokban	40000

Vezérlés

Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•

Standard elektromos csatlakozás

Fűtési mód	Forró víz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtésteljesítmény, melegvizes (kW)	10,00
Teljes teljesítményigény (kW)	1,20
Biztosíték (A)	10
Víz maximális előremenő hőmérséklete (°C)	90

PDR 528 ROP [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvízes fűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



EAN: 4002516409151 / Anyagszám: 11718250 / Régi anyagszám: 52528006EU

A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1640
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1206
Külső méret, nettó mélység (mm)	1019
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1766
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1390
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1108
Nettó súly (kg)	281,3
Bruttó súly (kg)	296
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	3171
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	60 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,30
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•