

## PDR 528 ROP [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



- Dobtérfogat: 500.00 l, töltetmennyiség: 20.0 kg–28.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Minden textilra hajsza- és szálmentes szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516409243 / Anyagszám: 11718340 / Régi anyagszám: 52528001EU

### Kialakítás és kivitel

Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési arányánál	20,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési arányánál	28,0
Dobtérfogat (l)	500,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen

### Alkalmazás

Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idősok otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos ménesek és lovardák számára	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•

### Teljesítményadatok

Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	25,80
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,49
Programidő (perc)	25
Élettartam szárítási ciklusokban	40000

### Vezérlés

Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•

### Standard elektromos csatlakozás

Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	27,00
Teljes teljesítményigény (kW)	28,20
Biztosíték (A)	50

PDR 528 ROP [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



EAN: 4002516409243 / Anyagszám: 11718340 / Régi anyagszám: 52528001EU

<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	27,00
Teljes teljesítményigény (kW)	28,20
Biztosíték (A)	50
<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1640
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1206
Külső méret, nettó mélység (mm)	1019
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1766
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1390
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1108
Nettó súly (kg)	243,3
Bruttó súly (kg)	258
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	2799
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	58 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,30
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
DVGW (gáz)	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•