

PDR 544 ROP [SI]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gőzfűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



- Dobtérfogat: 800.00 l, töltetmennyiség: 32.0 kg–44.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Minden textilra hajsza-precíz szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516409267 / Anyagszám: 11718360 / Régi anyagszám: 52544004EU

| Kialakítás és kivitel | |
|---|-------------------------------|
| Kialakítás | Előltöltős |
| Sorozat | Teljesítmény |
| Előlap | Vasszürke |
| Panel színe | Nemesacél |
| Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál | 32,0 |
| Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál | 44,0 |
| Dobtérfogat (l) | 800,00 |
| Szárítórendszer | Elhasznált levegő |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 520 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 180 |
| Ajtó nyitási iránya | balra |
| Változtatható nyitási irány | • |
| Textilkímélő dob nemesacélból | Igen |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra | • |
| Alkalmas idősok otthonában és gondozóotthonokban való használatra | • |
| Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra | • |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz | • |
| Alkalmas ménesek és lovardák számára | • |
| Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra | • |
| Alkalmas kórházi használatra | • |
| Alkalmas sportegyesületek általi használatra | • |
| Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra | • |
| Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra | • |
| Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Maximális párologtatási kapacitás (l/óra) | 34,20 |
| Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg) | 0,57 |
| Programidő (perc) | 31 |
| Élettartam szárítási ciklusokban | 40000 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | M Select Benchmark |
| Programozhatóság | beállítás def. paraméterekhez |
| Programvezérlés | maradék nedv. vezérlés |
| Max. indításkésleltetés (óra) | 24 |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Közvetett gőz |
| Elektromos csatlakozás | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Fűtési teljesítmény, elektromos (kW) | 0,00 |
| Fűtési teljesítmény, gőz (kW) | 40,50 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 1,70 |
| Biztosíték (A) | 10 |

PDR 544 ROP [SI]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gőzfűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



EAN: 4002516409267 / Anyagszám: 11718360 / Régi anyagszám: 52544004EU

| A szárítógép mérete és súlya | |
|---|--------------------|
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 1640 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 1206 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 1385 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 1766 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 1390 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 1474 |
| Nettó súly (kg) | 326,3 |
| Bruttó súly (kg) | 344 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 3848 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | 63 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 4,00 |
| Felszereltség | |
| A dob forgásirányának intelligens megfordítása | • |
| Tengelyirányú légvezetés | • |
| Nagyfelületű szálszűrő | • |
| PerfectDry | • |
| Softlift-bordák | • |
| AirRecycling | • |
| Kommunikációs rekesz | • |
| Vészleállító | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Fizetőrendszer (opció) | • |
| Optikai interfész a szervíz számára | • |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | • |
| Szárítógép Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| LAN-modul (opció) | • |
| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |