

PDR 544 ROP [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvízes fűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



- Dobtérfogat: 800.00 l, töltetmennyiség: 53 (24.0) lb (kg) kg–32.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516409274 / Anyagszám: 11718370 / Régi anyagszám: 52544006EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:32 töltési aránynál	53 (24,0) lb (kg)
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	32,0
Dobtérfogat (l)	800,00
Szárítórendszer	Forró víz
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősok otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,56
Programidő (perc)	62
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Forró víz
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtésteljesítmény, melegvízes (kW)	12,50
Teljes teljesítményigény (kW)	1,70
Biztosíték (A)	10
Víz maximális előremenő hőmérséklete (°C)	90

PDR 544 ROP [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvízes fűtésű

M Select ROP maradéknedvesség-vezérléssel a tökéletes szárítási eredményért.



EAN: 4002516409274 / Anyagszám: 11718370 / Régi anyagszám: 52544006EU

<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1640
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1206
Külső méret, nettó mélység (mm)	1385
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1766
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1390
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1474
Nettó súly (kg)	326,3
Bruttó súly (kg)	344
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	3848
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	63 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,00
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szervíz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•