

PDR 944 [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvizes fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 800.00 l, töltetmennyiség: 53 (24.0) lb (kg) kg–32.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling Plus funkcióval
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516409304 / Anyagszám: 11718400 / Régi anyagszám: 52944006EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Vasszürke
Töltetmennyiség 1:32 töltési arányánál	53 (24,0) lb (kg)
Töltetmennyiség 1:25 töltési arányánál	32,0
Dobtérfogat (l)	800,00
Szárítórendszer	Forró víz
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,47
Programidő (perc)	62
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Forró víz
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ

PDR 944 [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvizes fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516409304 / Anyagszám: 11718400 / Régi anyagszám: 52944006EU

Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtésteljesítmény, melegvizes (kW)	12,50
Teljes teljesítményigény (kW)	1,70
Biztosíték (A)	10
Víz maximális előremenő hőmérséklete (°C)	90
<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1640
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1206
Külső méret, nettó mélység (mm)	1385
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1766
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1390
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1474
Nettó súly (kg)	326,3
Bruttó súly (kg)	344
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	3848
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	63 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,00
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	16
Bevetési ruházatok [darabszám]	6
Bevetési kabátok [darabszám]	9
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	4
Szintetikus párnák [darabszám]	8
Pehelypaplanok [darabszám]	4
Pehelypárnák [darabszám]	8
Törölkendők, 22 g [darabszám]	727
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	95
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	82
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	150
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	131
Nyári lőtakaró [darabszám]	5

PDR 944 [HW]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, forróvizes fűtésű  
programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516409304 / Anyagszám: 11718400 / Régi anyagszám: 52944006EU

Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•