

## PDR 922 HP [EL APDR 902]

Profi hőszivattyús szárítógép nagy teljesítményű APDR 902 hőszivattyúval minimális energiafogyasztással, költséges levegőelvezetés kialakítása nélkül.



EAN: 4002516409311 / Anyagszám: 11718440 / Régi anyagszám: 52922021EU

- Dobtérfogat: 400.00 l, töltetmennyiség: 16.0 kg–22.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Auto. hőcserélő-szabályozás a StreamClean-eljárásnak köszönhetően
- 60%-kal kevesebb energiafogyasztás, mint a levegőkivezetéses szárítógépnél\*
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal
- Az ábra a szárítót a külön megr. hőszivattyú modulal ábrázolja

\* A hőszivattyús szárítók akár 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az elektromos fűtésű levegőkivezetéses szárítógépek.

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Vasszürke
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	16,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	22,0
Dobtérfogat (l)	400,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatókapacitás (l/óra)	12,60
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,21
Programidő (perc)	42
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•

## PDR 922 HP [EL APDR 902]

Profi hőszivattyús szárítógép nagy teljesítményű APDR 902 hőszivattyúval minimális energiafogyasztással, költséges levegőelvezetés kialakítása nélkül.



EAN: 4002516409311 / Anyagszám: 11718440 / Régi anyagszám: 52922021EU

<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Hőszivattyú CleanStreammel
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, hőszivattyú (kW)	16,00
Teljes teljesítményigény (kW)	6,00
Biztosíték (A)	16
<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	1164
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1254
Nettó súly (kg)	180,2
Bruttó súly (kg)	195
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	2092
<b>Hőszivattyú modul méret/tömeg</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1370
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	426
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1530
Nettó súly (kg)	184,4
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1000
Külső méret, bruttó mélység (mm)	800
Bruttó súly (kg)	217,0
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	1809
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	53 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,70
<b>Felszereltség</b>	
StreamClean (hőcserélő-tisztítás)	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Hűtőközeg	R450a
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO <sub>2</sub> e)	605
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO <sub>2</sub> e)	2299
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•

## PDR 922 HP [EL APDR 902]

Profi hőszivattyús szárítógép nagy teljesítményű APDR 902 hőszivattyúval minimális energiafogyasztással, költséges levegőelvezetés kialakítása nélkül.



EAN: 4002516409311 / Anyagszám: 11718440 / Régi anyagszám: 52922021EU

Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	16
Bevetési ruházatok [darabszám]	3
Bevetési kabátok [darabszám]	5
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	2
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	2
Pehelypárnák [darabszám]	4
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	364
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	84
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	73
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	133
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	94
Nyári lőtakaró [darabszám]	3
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•