

## PDR 914 [EL SOM]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel tengeri alkalmazásra.



- Dobtérfogat: 250.00 l, töltetmennyiség: 10.0 kg–14.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling Flex révén
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516410768 / Anyagszám: 11722670 / Régi anyagszám: 52914011SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	10,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	14,0
Dobtérfogat (l)	250,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmos nyílt tengeri használatra	•
Alkalmos tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	13,30
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,51
Programidő (perc)	24
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 480V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	15,90
Teljes teljesítményigény (kW)	16,50
Biztosíték (A)	25
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 440V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	13,50
Teljes teljesítményigény (kW)	14,10
Biztosíték (A)	25
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	852
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	938
Nettó súly (kg)	160,4
Bruttó súly (kg)	172
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	2024

PDR 914 [EL SOM]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel tengeri alkalmazásra.



EAN: 4002516410768 / Anyagszám: 11722670 / Régi anyagszám: 52914011SOM

<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	51 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,90
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	8
Bevetési ruházatok [darabszám]	1
Bevetési kabátok [darabszám]	2
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törölkendők, 22 g [darabszám]	255
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	53
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	45
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	83
Nyári lőtakaró [darabszám]	2
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•