

## PDR 944 [EL SOM]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel tengeri alkalmazásra.



- Dobtérfogat: 800.00 l, töltetmennyiség: 32.0 kg–44.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling Flex révén
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516410942 / Anyagszám: 11722760 / Régi anyagszám: 52944007SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	32,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	44,0
Dobtérfogat (l)	800,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	37,20
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,52
Programidő (perc)	28
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 480V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	42,40
Teljes teljesítményigény (kW)	44,10
Biztosíték (A)	63
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 440V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	36,00
Teljes teljesítményigény (kW)	37,70
Biztosíték (A)	63
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1640
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1206
Külső méret, nettó mélység (mm)	1385
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1766
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1390
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1474
Nettó súly (kg)	294,3
Bruttó súly (kg)	312
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	3780

PDR 944 [EL SOM]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű  
programozható M Touch Pro vezérléssel tengeri alkalmazásra.



EAN: 4002516410942 / Anyagszám: 11722760 / Régi anyagszám: 52944007SOM

<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	63 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,00
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	16
Bevetési ruházatok [darabszám]	6
Bevetési kabátok [darabszám]	9
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	4
Szintetikus párnák [darabszám]	8
Pehelypaplanok [darabszám]	4
Pehelypárnák [darabszám]	8
Törölkendők, 22 g [darabszám]	727
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	168
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	145
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	267
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	188
Nyári lőtakaró [darabszám]	5
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•