

PRI 210 [EL STW AB]

Vályús mángorló, elektromos

a legmodernebb vezérléssel és rugalmas kezelési magassággal.



- Teljesítmény: 30.0 kg/h*, hengerátmérő: 210 mm, munkaszélesség: 1000 mm
- Optimális ergonómia – állítható magasságú és opcionális lábazat
- A legmodernebb vezérlés – A legmodernebb vezérlés
- A legfontosabb beállítások gyors kiválasztása – Kedvenc program
- Maximális mángorlási teljesítmény – flexibilis csapágyazású vályú

* 15% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN 11 902 szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516422242 / Anyagszám: 11741260 / Régi anyagszám: 53210004EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. be- és kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	210
Munkaszélesség (mm)	1000
Vályú anyaga	alumínium
Mángorló-hengerbevonat	rugalmas acélgyapot
Mángorlószövet	ARAMID tűflickendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas magánháztartásokban történő használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 15%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	30,0
Tesztelt üzemórászám	20000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Érintőkijelző
Érintőképernyő (opció)	Touch-Display PRI
Programbeállítás	Beállítással meghatározott programparaméter
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	4,0
Beállítható hőmérséklet	Fokozatmentes
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	4,50
Teljes teljesítményigény (kW)	5,00
Biztosíték (A)	16
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1032
Külső méret, szélesség (mm)	1579
Külső méret, mélység (mm)	476
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1374
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1763
Külső méret, bruttó mélység (mm)	660
Nettó súly (kg)	122
Bruttó súly (kg)	136
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1220
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa

PRI 210 [EL STW AB]

Vályús mángorló, elektromos

a legmodernebb vezérléssel és rugalmas kezelési magassággal.



EAN: 4002516422242 / Anyagszám: 11741260 / Régi anyagszám: 53210004EU

Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,50
Felszereltség	
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
FlexControl lábkapcsolósor	•
Tartórúd	•
Felfektetőlap	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó (opció)	•
Textília-visszavezetés	•
Kedvenc program	•
Hibás bevitel felismerése	•
Légrugózás	•
Szünet funkció	•
Magas préselőnyomás	•
Vályútisztítás és -viaszolás kijelzése	•
Lábazat (opció)	•
Lehetőség ülvé történő mángorlásra	•
APRI 319 ápolókészlet a vályúhoz, a szállítási csomag tartalmazza	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
IPX0 fröccsenő víz elleni védettség fokozat	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•