


## PRI 214 [EL SOM STW]

Vályús mángorló, elektromos

a legmodernebb vezérléssel és rugalmas kezelési magassággal hajók fedézetére.



- Teljesítmény: 33.0 kg/h\*, hengerátmérő: 210 mm, munkaszélesség: 1400 mm
- Optimális ergonómia – állítható magasságú és opcionális lábazat
- A legmodernebb vezérlés – A legmodernebb vezérlés
- A legfontosabb beállítások gyors kiválasztása – Kedvenc program
- Maximális mángorlási teljesítmény – flexibilis csapágyazású vályú

\* 25% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN 11 902 szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516422921 / Anyagszám: 11744610 / Régi anyagszám: 53214010SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. be- és kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	210
Munkaszélesség (mm)	1400
Vályú anyaga	alumínium
Mángorló-hengerbevonat	rugalmas acélgyapot
Mángorlószővet	ARAMID tűflickendő
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 25%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	33,0
Tesztelt üzemórászám	20000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Érintőkijelző
Érintőképernyő (opcionál)	Touch-Display PRI
Programbeállítás	Beállítással meghatározott programparaméter
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	4,0
Beállítható hőmérséklet	Fokozatmentes
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 400V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	6,50
Teljes teljesítményigény (kW)	7,00
Biztosíték (A)	16
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1032
Külső méret, szélesség (mm)	1979
Külső méret, mélység (mm)	650
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1374
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2163
Külső méret, bruttó mélység (mm)	660
Nettó súly (kg)	140
Bruttó súly (kg)	155
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	1400
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	11,00
Felszereltség	
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
FlexControl lábakcsolósor	•
Felfektetőlap	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•

## PRI 214 [EL SOM STW]

Vályús mángorló, elektromos

a legmodernebb vezérléssel és rugalmas kezelési magassággal hajók fedéltetére.



EAN: 4002516422921 / Anyagszám: 11744610 / Régi anyagszám: 53214010SOM

Textília-visszavezetés	•
Kedvenc program	•
Hibás bevitel felismerése	•
Légrugózás	•
Szünet funkció	•
Magas préselőnyomás	•
Vályútisztítás és -viaszolás kijelzése	•
Lábazat (opció)	•
Lehetőség ülle történő mángorlásra	•
APRI 319 ápolókészlet a vályúhoz, a szállítási csomag tartalmazza	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
IPX0 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•