


PRI 217 [EL STW]

Vályús mángorló, elektromos
a legmodernebb vezérléssel és acélgyapot bevonattal.



- Teljesítmény: 60.0 kg/h*, hengerátmérő: 250 mm, munkaszélesség: 1660 mm
- A legmodernebb vezérlés – A legmodernebb vezérlés
- Optimális ergonómia – állítható magasságú és opcionális lábazat
- A legfontosabb beállítások gyors kiválasztása – Kedvenc program
- Maximális mángorlási teljesítmény – flexibilis csapágyazású vályú

* 25% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN 11 902 szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516423027 / Anyagszám: 11744740 / Régi anyagszám: 53217009EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. be- és kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	250
Munkaszélesség (mm)	1660
Vályú anyaga	alumínium
Mángorló-hengerbevonat	rugalmas acélgyapot
Mángorlószővet	ARAMID tűflickendő
Alkalmazás	
Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos mosodákban történő használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos nyílt tengeri használatra	•
Alkalmos tengeri használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 25%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	60,0
Tesztelt üzemóraszám	20000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Érintőkijelző
Érintőképernyő (opció)	Touch-Display PRI
Programbeállítás	Beállítással meghatározott programparaméter
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	4,5
Beállítható hőmérséklet	Fokozatmentes
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	11,00
Teljes teljesítményigény (kW)	11,60
Biztosíték (A)	25
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1110
Külső méret, szélesség (mm)	2238
Külső méret, mélység (mm)	650
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1414
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	860
Nettó súly (kg)	189
Bruttó súly (kg)	214
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1890
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa

PRI 217 [EL STW]

Vályús mángorló, elektromos
a legmodernebb vezérléssel és acélgyapot bevonattal.



EAN: 4002516423027 / Anyagszám: 11744740 / Régi anyagszám: 53217009EU

Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	11,00
Felszereltség	
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
FlexControl lábkapcsolósor	•
Felfektetőlap	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•
Kedvenc program	•
Hibás bevitel felismerése	•
Légrugózás	•
Szünet funkció	•
Magas préselőnyomás	•
Vályútisztítás és -viaszolás kijelzése	•
Lábazat (opció)	•
Lehetőség ülve történő mángorlásra	•
APRI 319 ápolókészlet a vályúhoz, a szállítási csomag tartalmazza	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
IPX0 fröccsenő víz elleni védeettségi fokozat	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•