


## PRI 217 [EL SOM STW]

Vályús mángorló, elektromos

a legmodernebb vezérléssel és acélgyapot bevonattal hajók fedélzetére.



- Teljesítmény: 64.0 kg/h\*, hengerátmérő: 250 mm, munkaszélesség: 1660 mm
- Optimális ergonómia – állítható magasságú és opcionális lábazat
- A legmodernebb vezérlés – A legmodernebb vezérlés
- A legfontosabb beállítások gyors kiválasztása – Kedvenc program
- Maximális mángorlási teljesítmény – flexibilis csapágyazású vályú

\* 25% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN 11 902 szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.


EAN: 4002516423058 / Anyagszám: 11744770 / Régi anyagszám: 53217012SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. be- és kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	250
Munkaszélesség (mm)	1660
Vályú anyaga	alumínium
Mángorló-hengerbevonat	rugalmas acélgyapot, Lamellás bevonat (opció)
Mángorlószövet	ARAMID tűfilckendő
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 25%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	64,0
Tesztelt üzemórászám	20000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Érintőkijelző
Érintőképernyő (opció)	Touch-Display PRI
Programbeállítás	Beállítással meghatározott programparaméter
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	4,5
Beállítható hőmérséklet	Fokozatmentes
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 440V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	13,30
Teljes teljesítményigény (kW)	13,90
Biztosíték (A)	25
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1110
Külső méret, szélesség (mm)	2238
Külső méret, mélység (mm)	650
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1414
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	860
Nettó súly (kg)	189
Bruttó súly (kg)	214
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	1890
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	11,00
Felszereltség	
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
FlexControl lábkapcsolósor	•
Felfektetőlap	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•

## PRI 217 [EL SOM STW]

Vályús mángorló, elektromos

a legmodernebb vezérléssel és acélgyapot bevonattal hajók fedélzetére.



EAN: 4002516423058 / Anyagszám: 11744770 / Régi anyagszám: 53217012SOM

Kedvenc program	•
Hibás bevitel felismerése	•
Légrugózás	•
Szünet funkció	•
Magas préselőnyomás	•
Vályútisztítás és -viaszolás kijelzése	•
Lábazat (opció)	•
Lehetőség ülvétörténi mángorlásra	•
APRI 319 ápolókészlet a vályúhoz, a szállítási csomag tartalmazza	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
IPX0 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•