

PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Levegőkivezetéses szárítógép, horganyzott oldalak, elektromos fűtésű SlimLine-kialakítás, maradéknedvesség-vezérlés a tökéletes szár. eredményért.



- Dobtérifogat: 300.00 l, töltetmennyiség: ??
- Egyszerű bevitel – csak 711 mm széles
- Egyszerű szállítás – alájárható
- Minimális futásidők az átlós légvezetésnek köszönhetően
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry

EAN: 4002516431329 / Anyagszám: 11772710 / Régi anyagszám: 52830311D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	SlimLine
Sorozat	Professional
Előlap	Vasszürke
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	12,0
Töltetmennyiség 1:20 töltési aránynál	15,0
Dobtérifogat (l)	300,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Nemesacél dob	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Nem
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	11,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,59
Programidő (perc)	33
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Profitrronic B Plus
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Kezelőpanel szöveges feliratozással	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	12,20-14,50
Teljes teljesítményigény (kW)	13,60-15,20
Biztosíték (A)	25
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1800
Külső méret, nettó szélesség (mm)	711
Külső méret, nettó mélység (mm)	1089
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1810

PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Levegőkivezetéses szárítógép, horganyzott oldalak, elektromos fűtésű SlimLine-kialakítás, maradéknedvesség-vezérlés a tökéletes szár. eredményért.



EAN: 4002516431329 / Anyagszám: 11772710 / Régi anyagszám: 52830311D

Külső méret, bruttó szélesség (mm)	800
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1180
Nettó súly (kg)	139,0
Bruttó súly (kg)	159
Maximális padlóterhelés (N)	1584
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,70
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Nyitott lábazat	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
RS 232 soros interfész (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•