

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516431800 / Anyagszám: 11776120 / Régi anyagszám: 51511010EU

- Dobtérfogat: 100 l, töltetmennyiség: 11.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Max. kezelési kényelem érintésszínű kijelzővel – M Touch Pro
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 50 %*, g-érték: 370
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

* Maradéknedvesség- adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Professional
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	11,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	11,0
Dobtérfogat (l)	100
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,10
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,12
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,90
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,03
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	78,4
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	124,6
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,37
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,61
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	54
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	75,7
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	124,4
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,32
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	57
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	45
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	54
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	50
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1100
g-tényező	370
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516431800 / Anyagszám: 11776120 / Régi anyagszám: 51511010EU

A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok időszotthonok és ápolóotthonok számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok mosodák számára	•
Programok társasházak és szállók számára	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok mosodák és vasalószalonok számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménesebirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok egyetemek, iskolák és óvodák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok gyorséttermek számára	•
Programok kempingek számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitneszipar számára	•
Programok magánháztartások számára	•
Programok orvosi és fogorvosi rendelők számára	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,95
Teljes teljesítményigény (kW)	8,20
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Használati víz (opció) [darabszám]	1 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1020
Külső méret, nettó szélesség (mm)	700
Külső méret, nettó mélység (mm)	845
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1214
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	750
Külső méret, bruttó mélység (mm)	917
Nettó súly (kg)	148,0
Bruttó súly (kg)	161
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2577

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516431800 / Anyagszám: 11776120 / Régi anyagszám: 51511010EU

Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	61 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,80
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Profi lengéscsillapító	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	91
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Törölkendők, 22 g [darabszám]	255
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	46
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	40
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	73
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	52
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	70
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	45
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•