

PWM 909 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



- Dobtérfogat: 80 l, töltetmennyiség: 9.0 kg
- 18%-kal kevesebb víz- és 45%-kal kevesebb energiafogyasztás*
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 44 %**, g-érték: 518
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

** Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516433415 / Anyagszám: 11776180 / Régi anyagszám: 51909013EU

| Kialakítás és kivitel | |
|---|------------------|
| Kialakítás | Előltöltős |
| Sorozat | Performance Plus |
| Előlap | Lótuszfehér |
| Panel színe | Nemesacél |
| Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg) | 9,0 |
| Töltési arány | 1:9 |
| Töltetmennyiség (kg) | 9,0 |
| Dobtérfogat (l) | 80 |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 370 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 180 |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Automatikus ajtózárr | • |
| Karbantartást nem igénylő szinkron motor | • |
| Textilkímélő dob | • |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra | • |
| Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra | • |
| Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra | • |
| Alkalmas mosodákban történő használatra | • |
| Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra | • |
| Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra | • |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz | • |
| Alkalmas kisipari használatra | • |
| Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára | • |
| Alkalmas ménesek és lovardák számára | • |
| Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra | • |
| Alkalmas kórházi használatra | • |
| Alkalmas kempingekben történő használatra | • |
| Alkalmas sportegyesületek általi használatra | • |
| Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra | • |
| Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra | • |
| Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra | • |
| Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra | • |
| Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra | • |
| Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Ellenőrzött vírusölő hatékonyság | • |
| Ellenőrzött higiénia | • |
| Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 6,30 |
| Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,13 |
| Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 6,60 |
| Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,03 |
| Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 56,2 |

PWM 909 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516433415 / Anyagszám: 11776180 / Régi anyagszám: 51909013EU

| | |
|---|------------------------|
| Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 1,20 |
| Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 49 |
| Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 59,3 |
| Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 0,23 |
| Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 45 |
| Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 49,7 |
| Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 0,82 |
| Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 34 |
| Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 52,0 |
| Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 0,14 |
| Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 32 |
| Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%) | 47 |
| Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%) | 44 |
| Centrifugálási fordulatszám (ford./perc) | 1300 |
| g-tényező | 518 |
| Tesztelt üzemóraszám | 30000 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | M Touch Pro Plus |
| Programozhatóság | szabadon programozható |
| Max. indításkésleltetés (óra) | Szabadon választható |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Programfutás-kijelző | • |
| Beállítható kijelzőnyelvek | • |
| Alap-/célcsoport programok | |
| Alapprogramok | • |
| Programok hotelek és éttermek számára | • |
| Programok időszobák és ápolószobák számára | • |
| Programok létesítményüzemeltetési célokra | • |
| Programok mosodák számára | • |
| Programok társasházak és szállók számára | • |
| Programok textiltisztítók számára | • |
| Programok mosodák és vasalószalonok számára | • |
| Programok kisipari vállalkozások számára | • |
| Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára | • |
| Programok ménesházak/istállók/lovardák számára | • |
| Programok egyetemek, iskolák és óvodák számára | • |
| Programok kórházak számára | • |
| Programok gyorséttermek számára | • |
| Programok kempingek számára | • |
| Programok sportegyesületek számára | • |
| Programok a kozmetikai, wellness- és fitnessipar számára | • |
| Programok magánháztartások számára | • |
| Programok orvosi és fogorvosi rendelők számára | • |
| Adagolás | |
| Mosószer-adagoló fiók | 3 fiókos |

PWM 909 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.

EAN: 4002516433415 / Anyagszám: 11776180 / Régi anyagszám: 51909013EU

| | |
|---|-------------------------------|
| Rugalmas adagolóadapter (opció) | • |
| Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám] | 6 |
| Kiürülés érzékelése | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Elektromos |
| Elektromos csatlakozás | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 7,95 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 8,20 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Vízcsatlakozás/-elvezetés | |
| Hideg víz [darabszám] | 1x 1/2" 3/4" csavarz. |
| Meleg víz [darabszám] | 1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz. |
| Használati víz (opció) [darabszám] | 1 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal |
| Lefolyószelep | DN 70 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 1020 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 700 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 730 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 1214 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 750 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 817 |
| Nettó súly (kg) | 140,0 |
| Bruttó súly (kg) | 152 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 2421 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 2,30 |
| Felszereltség | |
| Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés | • |
| Textil-előkészítés | • |
| 3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer | • |
| Fertőtlenítő öblítés | • |
| EcoSpeed | • |
| Hőmérséklet-felügyelet | • |
| Speciális fűtőtest | • |
| Mennyiségi automatika + | • |
| Térfogatáram-mérő | • |
| Ruhák utántöltése | • |
| Programválasztás színes keretekkel | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Hatékonyág és fenntarthatóság | |
| Újrahasznosítási arány (%) | 95 |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Fizetőrendszer (opció) | • |
| Optikai interfész a szerviz számára | • |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | • |
| LAN | • |
| Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |

PWM 909 [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516433415 / Anyagszám: 11776180 / Régi anyagszám: 51909013EU

| Kapacitások | |
|---|-----|
| Légzőmaszkok [darabszám] | 13 |
| Készletléti sisakok [darabszám] | 2 |
| Bevetési ruházatok [darabszám] | 1 |
| Bevetési kabátok [darabszám] | 2 |
| Szintetikus ágyneműk [darabszám] | 1 |
| Szintetikus párnák [darabszám] | 2 |
| Pehelypaplanok [darabszám] | 1 |
| Pehelypárnák [darabszám] | 2 |
| Törölkendők, 22 g [darabszám] | 204 |
| Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám] | 42 |
| Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám] | 33 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám] | 66 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám] | 43 |
| Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám] | 55 |
| Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám] | 35 |
| Nyári lőtakaró [darabszám] | 2 |
| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védetségű fokozat | • |
| WEEE | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |