

PWM 514 Mop Star [EL DV HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro-val, durva szennyeződésekhez (létesítményüzemeltetés).



- Speciális dob durva szennyeződések kimosásához
- Dobtérfogat: 130 l, töltetmennyiség: 14.0 kg
- Max. kezelési kényelem érintéssel színes kijelzővel – M Touch Pro
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral

EAN: 4002516433422 / Anyagszám: 11776190 / Régi anyagszám: 51514007EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	14,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	14,0
Dobtérfogat (l)	130
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Speciális dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,80
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,20
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,07
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	109,2
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	184,4
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,80
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,96
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	100,8
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	185,2
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,98
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,00
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	58
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	45
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	53
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	49
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1025
g-tényező	364
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro

PWM 514 Mop Star [EL DV HS]
Ipari mosógép, elektromos fűtésű
M Touch Pro-val, durva szennyeződésekhez (létesítményüzemeltetés).



EAN: 4002516433422 / Anyagszám: 11776190 / Régi anyagszám: 51514007EU

Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
Alap-/célcsoport programok	
Alaprogramok	•
Adagolás	
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	2x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	799
Külső méret, nettó mélység (mm)	995
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	272,0
Bruttó súly (kg)	291
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	4414
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	67 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Ruhák utántöltése	•

PWM 514 Mop Star [EL DV HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro-val, durva szennyeződésekhez (létesítményüzemeltetés).



EAN: 4002516433422 / Anyagszám: 11776190 / Régi anyagszám: 51514007EU

Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	91
Csatlakozási lehetőségek	
Optikai interfész a szervíz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentés (opcionális)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Törölkendők, 22 g [darabszám]	320
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	75
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	65
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	120
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	84
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	140
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	93
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•