

PWM 916 [EL DV DD WP]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiókkal, mérleglábazattal, M Touch Pro Plus – szabadon prog.



EAN: 4002516433439 / Anyagszám: 11776200 / Régi anyagszám: 51916013EU

| Kialakítás és kivitel | |
|---|------------------|
| Kialakítás | Előltöltős |
| Sorozat | Performance Plus |
| Előlap | Nemesacél |
| Panel színe | Nemesacél |
| Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg) | 16,0 |
| Töltési arány | 1:9 |
| Töltetmennyiség (kg) | 16,0 |
| Dobtérfogat (l) | 140 |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 415 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 180 |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Automatikus ajtózárr | • |
| Innovatív mosóvíztartály | • |
| Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval | • |
| Szabadalmaztatott textilkímélő dob 2.0 | • |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra | • |
| Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra | • |
| Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra | • |
| Alkalmas mosodákban történő használatra | • |
| Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra | • |
| Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra | • |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz | • |
| Alkalmas kisipari használatra | • |
| Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára | • |
| Alkalmas ménesek és lovardák számára | • |
| Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra | • |
| Alkalmas kórházi használatra | • |
| Alkalmas kempingekben történő használatra | • |
| Alkalmas sportegyesületek általi használatra | • |
| Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra | • |
| Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra | • |
| Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra | • |
| Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra | • |
| Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra | • |
| Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Ellenőrzött vírusölő hatékonyság | • |
| Ellenőrzött higiénia | • |
| Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 6,20 |
| Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,14 |
| Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 5,90 |
| Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,06 |

- Dobtérfogat: 140 l, töltetmennyiség: 16.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárr révén
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

PWM 916 [EL DV DD WP]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiókkal, mérleglábazattal, M Touch Pro Plus – szabadon prog.



EAN: 4002516433439 / Anyagszám: 11776200 / Régi anyagszám: 51916013EU

| | |
|--|------------------------|
| Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 99,2 |
| Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 182,2 |
| Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 2,24 |
| Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 3,21 |
| Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 49 |
| Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 94,4 |
| Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 178,1 |
| Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 0,96 |
| Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 1,33 |
| Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 43 |
| Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 92,8 |
| Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 1,60 |
| Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 34 |
| Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 91,2 |
| Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 0,48 |
| Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 32 |
| Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 53 |
| Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 47 |
| Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%) | 48 |
| Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%) | 44 |
| Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%) | 25 |
| Centrifugálási fordulatszám (ford./perc) | 1075 |
| g-tényező | 462 |
| Tesztelt üzemóraszám | 30000 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | M Touch Pro Plus |
| Programozhatóság | szabadon programozható |
| Max. indításkésleltetés (óra) | Szabadon választható |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Programfutás-kijelző | • |
| Beállítható kijelzőnyelvek | • |
| Alap-/célcsoport programok | |
| Alapprogramok | • |
| Adagolás | |
| Mosószer-adagoló fiók | 3 fiókos |
| Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám] | 12 |
| Kiürülés érzékelése | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Elektromos |
| Elektromos csatlakozás | 3N AC 400V 50HZ |

PWM 916 [EL DV DD WP]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiókkal, mérleglábazattal, M Touch Pro Plus – szabadon prog.

EAN: 4002516433439 / Anyagszám: 11776200 / Régi anyagszám: 51916013EU

| | |
|--|-------------------------------|
| Fűtési teljesítmény (kW) | 14,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 14,60 |
| Biztosíték (A) | 25 |
| Lehetséges feszültségvált. 1 | |
| Elektromos csatlakozás | 3N AC 400V 60HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 14,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 14,60 |
| Biztosíték (A) | 25 |
| Vízcsatlakozás/-elvezetés | |
| Hideg víz [darabszám] | 3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal |
| Meleg víz [darabszám] | 1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz. |
| Kemény víz (opció) [szám] | 2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal |
| Lefolyószelep | DN 70 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 1705 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 924 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 835 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 1862 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 1090 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 1130 |
| Nettó súly (kg) | 387,0 |
| Bruttó súly (kg) | 408 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 5581 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 6,48 |
| Felszereltség | |
| Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés | • |
| Textil-előkészítés | • |
| 3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer | • |
| Fertőtlenítő öblítés | • |
| Hatékony merítőbordák | • |
| EcoSpeed | • |
| Rugó a rugóban rendszer | • |
| Hőmérséklet-felügyelet | • |
| Speciális fűtőttest | • |
| Mennyiségi automatika + | • |
| Térfogatáram-mérő (opció) | • |
| Súlymérős lábazat | • |
| Ruhák utántöltése | • |
| Programválasztás színes keretekkel | • |
| Vészleállító | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Hatékonyság és fenntarthatóság | |
| Újrahasznosítási arány (%) | 92 |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Fizetőrendszer (opció) | • |
| Optikai interfész a szerviz számára | • |

PWM 916 [EL DV DD WP]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiókkal, mérleglábazattal, M Touch Pro Plus – szabadon prog.



EAN: 4002516433439 / Anyagszám: 11776200 / Régi anyagszám: 51916013EU

| | |
|---|-----|
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | • |
| Vízvisszaforgatás (opció) | • |
| LAN | • |
| Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| Kapacitások | |
| Légzőmaszkok [darabszám] | 13 |
| Készletléti sisakok [darabszám] | 4 |
| Bevetési ruházatok [darabszám] | 2 |
| Bevetési kabátok [darabszám] | 3 |
| Vegyvédelmi öltözetek [darabszám] | 1 |
| Szintetikus ágyneműk [darabszám] | 1 |
| Szintetikus párnák [darabszám] | 3 |
| Pehelypaplanok [darabszám] | 1 |
| Pehelypárnák [darabszám] | 3 |
| Törlőkendők, 22 g [darabszám] | 355 |
| Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám] | 82 |
| Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám] | 71 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám] | 130 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám] | 91 |
| Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám] | 160 |
| Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám] | 105 |
| Nyári lótakaró [darabszám] | 3 |
| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat | • |
| WEEE | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |