

APCL 087

Nyitott lábázat, 47 cm magas

a mosógép és a szárítógép ergonomikus be- és kikapolásához.



EAN: 4002516433620 / Anyagszám: 11776600 / Régi anyagszám: 59590087D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Termékkategória	
Aláépítmény/lábázat	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	OHNE

APCL 087

Nyitott lábazat, 47 cm magas

a mosógép és a szárítógép ergonomikus be- és kikapolásához.

EAN: 4002516433620 / Anyagszám: 11776600 / Régi anyagszám: 59590087D



Anyag	Acéllemez, horganyz., porszórt
Szín	Vasszürke
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	476
Külső méret, nettó szélesség (mm)	602
Külső méret, nettó mélység (mm)	619
Külső méret, bruttó magasság (mm)	500
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	630
Külső méret, bruttó mélység (mm)	640
Nettó súly (kg)	24,00
Bruttó súly (kg)	25,00