

PWM 916 [SD DV DD ST]

Ipari mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



- Dobtérfogat: 140 l, töltetmennyiség: 16.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516434054 / Anyagszám: 11777720 / Régi anyagszám: 51916024EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	16,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	16,0
Dobtérfogat (l)	140
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdüléstelepekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,20
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,13
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	5,90
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	99,2

PWM 916 [SD DV DD ST]

Ipari mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516434054 / Anyagszám: 11777720 / Régi anyagszám: 51916024EU

Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	182,2
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,00
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	3,21
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	46
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	94,4
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	92,8
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,50
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	33
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	91,2
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	53
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1075
g-tényező	462
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Közvetlen gőz
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, gőz (kW)	27,00
Teljes teljesítményigény (kW)	2,30
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	2,30
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.

PWM 916 [SD DV DD ST]

Ipari mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.

EAN: 4002516434054 / Anyagszám: 11777720 / Régi anyagszám: 51916024EU

Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Gőzcsatlakozás	
Gőzcsatlakozás	1/2"
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1450
Külső méret, nettó szélesség (mm)	962
Külső méret, nettó mélység (mm)	835
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1585
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	338,0
Bruttó súly (kg)	358
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	5101
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
EcoSpeed	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Mosóvízcsap	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	92
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	13
Készletléti sisakok [darabszám]	4
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3

PWM 916 [SD DV DD ST]

Ipari mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516434054 / Anyagszám: 11777720 / Régi anyagszám: 51916024EU

Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	1
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	3
Törölkendők, 22 g [darabszám]	355
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	82
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	71
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	130
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	91
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	160
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	105
Nyári lőtakaró [darabszám]	3
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•