

PWM 916 [EL DV WP]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mérleglábazattal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



- Dobtérfogat: 140 l, töltetmennyiség: 16.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516434078 / Anyagszám: 11777800 / Régi anyagszám: 51916014EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	16,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	16,0
Dobtérfogat (l)	140
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•
Alkalmazás	
Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos mosodákban történő használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmos textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmos ménesek és lovardák számára	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmos az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,20
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	5,90
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06

PWM 916 [EL DV WP]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mérleglábazattal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516434078 / Anyagszám: 11777800 / Régi anyagszám: 51916014EU

Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	99,2
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	182,2
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,24
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	3,21
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	94,4
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	178,1
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,96
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,33
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	43
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	92,8
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,60
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	34
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	91,2
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,48
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	32
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	53
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	47
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1075
g-tényező	462
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Adagolás	
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	14,00

PWM 916 [EL DV WP]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mérleglábazattal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.

EAN: 4002516434078 / Anyagszám: 11777800 / Régi anyagszám: 51916014EU

Teljes teljesítményigény (kW)	14,60
Biztosíték (A)	25
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	14,00
Teljes teljesítményigény (kW)	14,60
Biztosíték (A)	25
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	2x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1705
Külső méret, nettó szélesség (mm)	924
Külső méret, nettó mélység (mm)	835
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1862
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	383,0
Bruttó súly (kg)	404
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	5542
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
EcoSpeed	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Súlymérős lábazat	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	92
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Vízviszaforgatás (opció)	•

PWM 916 [EL DV WP]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mérleglábazattal, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516434078 / Anyagszám: 11777800 / Régi anyagszám: 51916014EU

LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	13
Készletléti sisakok [darabszám]	4
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	1
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	3
Törölkendők, 22 g [darabszám]	355
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	82
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	71
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	130
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	91
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	160
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	105
Nyári lőtakaró [darabszám]	3
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•