

PWM 912 [SD DV DD ST]

Ipari mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



- Dobtérfogat: 110 l, töltetmennyiség: 12,0 kg
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516434115 / Anyagszám: 11777940 / Régi anyagszám: 51912022EU

Kialakítás és kivitel

Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	12,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	12,0
Dobtérfogat (l)	110
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•

Alkalmazás

Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos mosodákban történő használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókban való használatra	•
Alkalmos textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmos ménesek és lovardák számára	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmos az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•

Teljesítményadatok

Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,20
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	5,90
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	74,4

PWM 912 [SD DV DD ST]

Ipari mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516434115 / Anyagszám: 11777940 / Régi anyagszám: 51912022EU

Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	136,3
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,68
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,50
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	41
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	70,8
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	69,6
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,10
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	30
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	68,4
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	53
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1150
g-tényező	458
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Közvetlen gőz
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, gőz (kW)	27,00
Teljes teljesítményigény (kW)	2,30
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	2,30
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.

PWM 912 [SD DV DD ST]

Ipari mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.

EAN: 4002516434115 / Anyagszám: 11777940 / Régi anyagszám: 51912022EU

Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Gőzcsatlakozás	
Gőzcsatlakozás	1/2"
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	837
Külső méret, nettó mélység (mm)	924
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	272,0
Bruttó súly (kg)	291
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	4412
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
EcoSpeed	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Mosóvízcsap	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Súlymérős lábazat (opció)	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	91
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	10
Készletléti sisakok [darabszám]	3
Bevetési ruházatok [darabszám]	2

PWM 912 [SD DV DD ST]

Ipari mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516434115 / Anyagszám: 11777940 / Régi anyagszám: 51912022EU

Bevetési kabátok [darabszám]	3
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	1
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törölkendők, 22 g [darabszám]	289
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	64
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	56
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	100
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	72
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	120
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	80
Nyári lőtakaró [darabszám]	2
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•