

PWM 912 [EL DV DD HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiók, M Touch Pro Plus, szabadon programozható, durva szenny.



- Dobtérfogat: 110 l, töltetmennyiség: 12,0 kg
- Speciális dob durva szennyeződések kimosásához
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Egyszerű és biztonságos kezelés azautomatikus ajtózárra révén

EAN: 4002516434122 / Anyagszám: 11777960 / Régi anyagszám: 51912015EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	12,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	12,0
Dobtérfogat (l)	110
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárra	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Speciális dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,20
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	5,90
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	74,4
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	142,2
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,68
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,50
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	70,8
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	139,9
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,72
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,00
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	42
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	69,6
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,20
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	34
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	68,4
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,36

PWM 912 [EL DV DD HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiók, M Touch Pro Plus, szabadon programozható, durva szenny.



EAN: 4002516434122 / Anyagszám: 11777960 / Régi anyagszám: 51912015EU

Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	31
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	54
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	47
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1150
g-tényező	458
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	799
Külső méret, nettó mélység (mm)	924
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130

PWM 912 [EL DV DD HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiók, M Touch Pro Plus, szabadon programozható, durva szenny.

EAN: 4002516434122 / Anyagszám: 11777960 / Régi anyagszám: 51912015EU

Nettó súly (kg)	271,0
Bruttó súly (kg)	290
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	4402
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
EcoSpeed	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Súlymérős lábazat (opció)	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	91
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentés (opció)	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	10
Készenléti sisakok [darabszám]	3
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	1
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törölkendők, 22 g [darabszám]	289
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	64
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	56
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	100
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	72
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	120
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	80
Nyári lótarakó [darabszám]	2

PWM 912 [EL DV DD HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiók, M Touch Pro Plus, szabadon programozható, durva szenny.



EAN: 4002516434122 / Anyagszám: 11777960 / Régi anyagszám: 51912015EU

Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•