

## PWM 912 [EL DV DD ST]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



- Dobtérfogat: 110 l, töltetmennyiség: 12,0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516434160 / Anyagszám: 11778040 / Régi anyagszám: 51912002EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	12,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	12,0
Dobtérfogat (l)	110
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíz tartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállásokon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdüléstelepekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,20
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	5,90
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06

## PWM 912 [EL DV DD ST]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516434160 / Anyagszám: 11778040 / Régi anyagszám: 51912002EU

Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	74,4
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	142,2
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,68
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,50
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	70,8
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	139,9
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,72
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,00
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	42
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	69,6
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,20
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	34
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	68,4
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,36
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	31
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	54
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	47
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1150
g-tényező	458
Tesztelt üzemóraszám	30000
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos

## PWM 912 [EL DV DD ST]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.

EAN: 4002516434160 / Anyagszám: 11778040 / Régi anyagszám: 51912002EU

Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	16
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	837
Külső méret, nettó mélység (mm)	924
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	271,0
Bruttó súly (kg)	290
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	4402
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
<b>Felszereltség</b>	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
EcoSpeed	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Mosóvízcsap	•
Speciális fűtőttest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Súlymérős lábazat (opció)	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	91
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•

PWM 912 [EL DV DD ST]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon programozható.



EAN: 4002516434160 / Anyagszám: 11778040 / Régi anyagszám: 51912002EU

Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzment (opció)	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	10
Készletléti sisakok [darabszám]	3
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	1
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törölkendők, 22 g [darabszám]	289
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	64
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	56
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	100
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	72
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	120
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	80
Nyári lőtakaró [darabszám]	2
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•