

PWM 520 Mop Star [EL DV HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro-val, durva szennyeződésekhez (létesítményüzemeltetés).



- Dobtérfogat: 180 l, töltetmennyiség: 20.0 kg
- Speciális dob durva szennyeződések kimosásához
- Max. kezelési kényelem érintésszínű kijelzővel – M Touch Pro
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatra kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516434177 / Anyagszám: 11778050 / Régi anyagszám: 51520011EU

| Kialakítás és kivitel | |
|--|--------------|
| Kialakítás | Előltöltős |
| Sorozat | Teljesítmény |
| Előlap | Vasszürke |
| Panel színe | Nemesacél |
| Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg) | 20,0 |
| Töltési arány | 1:9 |
| Töltetmennyiség (kg) | 20,0 |
| Dobtérfogat (l) | 180 |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 415 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 180 |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Automatikus ajtózárral | • |
| Innovatív mosóvíztartály | • |
| Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval | • |
| Speciális dob | • |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 7,80 |
| Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,20 |
| Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 7,20 |
| Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,07 |
| Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 156,0 |
| Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 255,4 |
| Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 4,00 |
| Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 4,10 |
| Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 58 |
| Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 144,0 |
| Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 256,5 |
| Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 1,40 |
| Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 1,70 |
| Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 49 |
| Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 61 |
| Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 55 |
| Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%) | 53 |
| Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%) | 49 |
| Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%) | 25 |
| Centrifugálási fordulatszám (ford./perc) | 950 |
| g-tényező | 361 |
| Tesztelt üzemórászám | 30000 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | M Touch Pro |

PWM 520 Mop Star [EL DV HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro-val, durva szennyeződésekhez (létesítményüzemeltetés).



EAN: 4002516434177 / Anyagszám: 11778050 / Régi anyagszám: 51520011EU

| | |
|--|-------------------------------|
| Programozhatóság | Programozható |
| Max. indításkésleltetés (óra) | Szabadon választható |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Programfutás-kijelző | • |
| Beállítható kijelzőnyelvek | • |
| Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt | • |
| Alap-/célcsoport programok | |
| Alapprogramok | • |
| Adagolás | |
| Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám] | 12 |
| Kiürülés érzékelése | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Elektromos |
| Elektromos csatlakozás | 3 AC 230V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 15,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 16,00 |
| Biztosíték (A) | 50 |
| Lehetséges feszültségvált. 1 | |
| Elektromos csatlakozás | 3 AC 230V 60HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 15,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 16,00 |
| Biztosíték (A) | 50 |
| Vízcsatlakozás/-elvezetés | |
| Hideg víz [darabszám] | 2x 1/2" 3/4" csavarz. |
| Meleg víz [darabszám] | 1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz. |
| Kemény víz (opció) [szám] | 2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal |
| Lefolyószelep | DN 70 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 1450 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 924 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 935 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 1585 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 1090 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 1130 |
| Nettó súly (kg) | 423,0 |
| Bruttó súly (kg) | 443 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 6089 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 6,48 |
| Felszereltség | |
| Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés | • |
| Textil-előkészítés | • |
| 3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer | • |
| Fertőtlenítő öblítés | • |
| Rugó a rugóban rendszer | • |
| Hőmérséklet-felügyelet | • |
| Speciális fűtőtest | • |
| Mennyiségi automatika + | • |
| Ruhák utántöltése | • |

PWM 520 Mop Star [EL DV HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro-val, durva szennyeződésekhez (létesítményüzemeltetés).



EAN: 4002516434177 / Anyagszám: 11778050 / Régi anyagszám: 51520011EU

| | |
|--|-----|
| Programválasztás színes keretekkel | • |
| Vészleállító | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Hatékonyág és fenntarthatóság | |
| Újrahasznosítási arány (%) | 92 |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Optikai interfész a szervíz számára | • |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentesség (opcionális) | • |
| LAN | • |
| Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| Kapacitások | |
| Törölkendők, 22 g [darabszám] | 455 |
| Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám] | 106 |
| Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám] | 91 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám] | 167 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám] | 117 |
| Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám] | 200 |
| Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám] | 133 |
| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat | • |
| WEEE | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |