

PWM 520 Mop Star [EL DV HS]  
Ipari mosógép, elektromos fűtésű  
M Touch Pro-val, durva szennyeződésekhez (létesítményüzemeltetés).



- Dobtérfogat: 180 l, töltetmennyiség: 20.0 kg
- Speciális dob durva szennyeződések kimosásához
- Max. kezelési kényelem érintésszínű kijelzővel – M Touch Pro
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatra kötés LAN és WiFi révén

EAN: 4002516434191 / Anyagszám: 11778100 / Régi anyagszám: 51520008EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	20,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	20,0
Dobtérfogat (l)	180
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Speciális dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,80
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,20
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,07
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	156,0
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	255,4
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	4,00
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	4,10
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	58
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	144,0
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	256,5
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,40
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,70
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	61
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	55
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	53
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	49
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	950
g-tényező	361
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro

PWM 520 Mop Star [EL DV HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro-val, durva szennyeződésekhez (létesítményüzemeltetés).



EAN: 4002516434191 / Anyagszám: 11778100 / Régi anyagszám: 51520008EU

Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
<b>Adagolás</b>	
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	15,00
Teljes teljesítményigény (kW)	16,00
Biztosíték (A)	25
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	15,00
Teljes teljesítményigény (kW)	16,00
Biztosíték (A)	25
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	2x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1450
Külső méret, nettó szélesség (mm)	924
Külső méret, nettó mélység (mm)	935
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1585
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	385,0
Bruttó súly (kg)	405
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	5716
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	67 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
<b>Felszereltség</b>	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Ruhák utántöltése	•

PWM 520 Mop Star [EL DV HS]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro-val, durva szennyeződésekhez (létesítményüzemeltetés).



EAN: 4002516434191 / Anyagszám: 11778100 / Régi anyagszám: 51520008EU

Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyaság és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	92
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentesség (opcionális)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Törölkendők, 22 g [darabszám]	455
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	106
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	91
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	167
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	117
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	200
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	133
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•