

PWM 514 [EL DV]  
Ipari mosógép, elektromos fűtésű  
M Touch Pro fiókkal.



- Dobtérfogat: 130 l, töltetmennyiség: 14,0 kg
- 14%-kal kevesebb víz- és 17%-kal kevesebb energiafogyasztás\*
- Max. kezelési kényelem érintéses színes kijelzővel – M Touch Pro
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus ajtózárral
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

\* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

EAN: 4002516434269 / Anyagszám: 11778170 / Régi anyagszám: 51514004EU

#### Kialakítás és kivitel

Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	14,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	14,0
Dobtérfogat (l)	130
Ajtónyílás [Ø] (mm)	415
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárral	•
Innovatív mosóvíztartály	•
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Szabadalmaztatott textilkimélő dob 2.0	•

#### Alkalmazás

Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülési-településekben való használatra	•

#### Teljesítményadatok

Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,80
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,20
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,07
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	109,2
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,80
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	56
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	100,8
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,98
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	99,4

PWM 514 [EL DV]  
Ipari mosógép, elektromos fűtésű  
M Touch Pro fiókkal.



EAN: 4002516434269 / Anyagszám: 11778170 / Régi anyagszám: 51514004EU

Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,82
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	40
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	98,0
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,42
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	36
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	53
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	49
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1025
g-tényező	364
Tesztelt üzemóraszám	30000
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Súly megadásának lehetősége a program elindítása előtt	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
<b>Adagolás</b>	
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	35
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	9,00
Teljes teljesítményigény (kW)	9,60
Biztosíték (A)	35
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	2x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Kemény víz (opció) [szám]	2 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	799
Külső méret, nettó mélység (mm)	995
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090

PWM 514 [EL DV]  
Ipari mosógép, elektromos fűtésű  
M Touch Pro fiókkal.



EAN: 4002516434269 / Anyagszám: 11778170 / Régi anyagszám: 51514004EU

Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Nettó súly (kg)	288,0
Bruttó súly (kg)	307
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	4571
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	67 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,48
<b>Felszereltség</b>	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hatékony merítőbordák	•
Rugó a rugóban rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	91
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	3
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•