

## G 7110 SCi AutoDos

### Beépíthető mosogatógép

automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Innovatív kivitel és a legnagyobb kényelem – 3D-MultiFlex fiók
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – Miele@home
- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l-től az automatikus programban
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose



EAN: 4002516436966 / Anyagszám: 11780970 / Régi anyagszám: 217110570E1

<b>Kivitel</b>	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	CleanSteel nemesacél
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
Multilingua	•
<b>Kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	B
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,64
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	64
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,40
Az ECO program időtartama (perc)	199
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
Kímélő	•
Extra halk 40 dB(A)	•
Gép tisztítása	•

G 7110 SCi AutoDos  
Beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.




EAN: 4002516436966 / Anyagszám: 11780970 / Régi anyagszám: 217110570E1

<b>Mosogatási opciók</b>	
AutoDos	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	ComfortPlus
Szabvány-terítékszám	14
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekszár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	48,2
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	3,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	8,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	17,0
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english, magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
1 x PowerDisk	•
Kupon 6 db PowerDisk-hez	•

G 7110 SCi AutoDos

Beépíthető mosogatógép

automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)