

G 7115 SCi XXL AutoDos
Beépíthető mosogatógép, XXL
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Innovatív kivitel és a legnagyobb kényelem – 3D-MultiFlex fiók
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – Miele@home
- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l-től az automatikus programban
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose



EAN: 4002516436973 / Anyagszám: 11780980 / Régi anyagszám: 217115560E1

Kivitel	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
XXL mosogatógép	•
Design	
Panel színe	briliánsfehér
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	B
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,64
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	64
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,40
Az ECO program időtartama (perc)	199
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
Kímélő	•
Extra halk 40 dB(A)	•
Gép tisztítása	•


G 7115 SCi XXL AutoDos
Beépíthető mosogatógép, XXL
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516436973 / Anyagszám: 11780980 / Régi anyagszám: 21711556OE1

Mosogatási opciók	
AutoDos	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	ComfortPlus
Szabvány-terítékszám	14
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekkár	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	845
Fülkemagasság, maximum (mm)	910
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	845
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	120,5
Nettó súly (kg)	48,2
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	3,0
Előlap max. súlya (kg)	12,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	6,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	15,0
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english, magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Mellékelt tartozékok	
1 x PowerDisk	•
Kupon 6 db PowerDisk-hez	•

G 7115 SCi XXL AutoDos
Beépíthető mosogatógép, XXL
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)