

PDR 914 [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 250.00 l, töltetmennyiség: 10.0 kg–14.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling Flex révén
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516443254 / Anyagszám: 11795520 / Régi anyagszám: 52914002EU

| Kialakítás és kivitel  |                        |
|--|------------------------|
| Kialakítás   | Előltöltős             |
| Sorozat  | Performance Plus       |
| Előlap   | Nemesacél              |
| Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál                              | 10,0                   |
| Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál                              | 14,0                   |
| Dobtérfogat (l)  | 250,00                 |
| Szárítórendszer  | Elhasznált levegő      |
| Ajtónyílás [Ø] (mm)  | 520                    |
| Ajtónyitási szög (fok)   | 180                    |
| Ajtó nyitási iránya  | balra                  |
| Változtatható nyitási irány  | •                      |
| Textilkímélő dob nemesacélból                                      | Igen                   |
| Alkalmazás   |                        |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra              | •                      |
| Alkalmas idők otthonában és gondozóotthonokban való használatra    | •                      |
| Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra                  | •                      |
| Alkalmas mosodákban történő használatra                            | •                      |
| Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra             | •                      |
| Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra                        | •                      |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz                              | •                      |
| Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára                  | •                      |
| Alkalmas ménesek és lovardák számára                               | •                      |
| Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra     | •                      |
| Alkalmas kórházi használatra                                       | •                      |
| Alkalmas sportegyesületek általi használatra                       | •                      |
| Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra   | •                      |
| Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra       | •                      |
| Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra                    | •                      |
| Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra         | •                      |
| Alkalmas a szabadidőparkokban és üdüléstelepekben való használatra | •                      |
| Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra       | •                      |
| Teljesítményadatok   |                        |
| Maximális párolgatási kapacitás (l/óra)                            | 13,30                  |
| Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)                                | 0,51                   |
| Programidő (perc)  | 24                     |
| Élettartam szárítási ciklusokban                                   | 40000                  |
| Vezérlés   |                        |
| Vezérlés típusa  | M Touch Pro            |
| Programozhatóság   | Programozható          |
| Programvezérlés  | maradék nedv. vezérlés |
| Max. indításkésleltetés (óra)                                      | 24                     |
| A hátralévő idő kijelzése  | •                      |
| Programfutás-kijelző   | •                      |
| Beállítható kijelzőnyelvek   | •                      |

PDR 914 [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516443254 / Anyagszám: 11795520 / Régi anyagszám: 52914002EU

| Standard elektromos csatlakozás                               |                    |
|---|--------------------|
| Fűtési mód  | Elektromos         |
| Elektromos csatlakozás  | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)                          | 13,50              |
| Teljes teljesítményigény (kW)                                 | 14,10              |
| Biztosíték (A)  | 25                 |
| A szárítógép mérete és súlya                                  |                    |
| Külső méret, nettó magasság (mm)                              | 1400               |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)                             | 906                |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                               | 852                |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)                             | 1526               |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)                            | 1090               |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                              | 938                |
| Nettó súly (kg)   | 160,4              |
| Bruttó súly (kg)  | 172                |
| Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )                   | 1779               |
| Kibocsátási értékek   |                    |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen                     | 51 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h)                                 | 3,90               |
| Felszereltség   |                    |
| A dob forgásirányának intelligens megfordítása                | •                  |
| Tengelyirányú légvezetés                                      | •                  |
| Nagyfelületű szálszűrő  | •                  |
| PerfectDry  | •                  |
| Softlift-bordák   | •                  |
| AirRecycling Flex   | •                  |
| Kommunikációs rekesz  | •                  |
| Vészleállító  | •                  |
| Készüléktől független tartozékok                              | •                  |
| Csatlakozási lehetőségek                                      |                    |
| Fizetőrendszer (opció)  | •                  |
| Optikai interfész a szerviz számára                           | •                  |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | •                  |
| Szárítógép Wi-Fi  | •                  |
| Connector Box   | •                  |
| LAN-modul (opció)   | •                  |
| Kapacitások   |                    |
| Légzőmaszkok [darabszám]                                      | 8                  |
| Bevetési ruházatok [darabszám]                                | 1                  |
| Bevetési kabátok [darabszám]                                  | 2                  |
| Szintetikus ágyneműk [darabszám]                              | 1                  |
| Szintetikus párnák [darabszám]                                | 2                  |
| Pehelypaplanok [darabszám]                                    | 1                  |
| Pehelypárnák [darabszám]                                      | 2                  |
| Törölkendők, 22 g [darabszám]                                 | 255                |
| Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]                        | 53                 |
| Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]                        | 45                 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]                  | 83                 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]                  | 59                 |
| Nyári lótakaró [darabszám]                                    | 2                  |

PDR 914 [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű  
programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516443254 / Anyagszám: 11795520 / Régi anyagszám: 52914002EU

| Szabványok, tanúsítványok és jelölések                  |   |
|---|---|
| CE  | • |
| VDE   | • |
| VDE-EMC   | • |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat           | • |
| WEEE  | • |
| UKCA  | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |