

PDR 914 [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű
programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 250.00 l, töltetmennyiség: 10.0 kg–14.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516443261 / Anyagszám: 11795530 / Régi anyagszám: 52914003EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	10,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	14,0
Dobtérfogat (l)	250,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idők otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdüléstelesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	14,00
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,55
Programidő (perc)	23
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•

PDR 914 [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516443261 / Anyagszám: 11795530 / Régi anyagszám: 52914003EU

Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	15,00
Teljes teljesítményigény (kW)	0,60
Biztosíték (A)	10
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	852
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	938
Nettó súly (kg)	162,4
Bruttó súly (kg)	174
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1799
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	51 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,90
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	8
Bevetési ruházatok [darabszám]	1
Bevetési kabátok [darabszám]	2
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	255
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	53
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	45
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	83
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	59

PDR 914 [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű
programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516443261 / Anyagszám: 11795530 / Régi anyagszám: 52914003EU

Nyári lőtakaró [darabszám]

2

Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettség fokozat	•
DVGW (gáz)	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•