

PDR 518 COP [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű

M Select COP idővezérléssel, különösen önkiszolgáló alkalmazásokra.



- Dobtérfogat: 325.00 l, töltetmennyiség: 13.0 kg–18.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516443292 / Anyagszám: 11795550 / Régi anyagszám: 52518009EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	13,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	18,0
Dobtérfogat (l)	325,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmos mosodákban történő használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókon való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	16,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,56
Programidő (perc)	26
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	idővezérelt
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	18,00
Teljes teljesítményigény (kW)	0,60
Biztosíték (A)	10
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	1035
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1125
Nettó súly (kg)	179,5
Bruttó súly (kg)	193
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2026
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	50 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,50

PDR 518 COP [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű

M Select COP idővezérléssel, különösen önkiszolgáló alkalmazásokra.



EAN: 4002516443292 / Anyagszám: 11795550 / Régi anyagszám: 52518009EU

Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
DVGW (gáz)	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•