

PDR 928 [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 500.00 l, töltetmennyiség: 20.0 kg–28.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Minden textília hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516443551 / Anyagszám: 11795800 / Régi anyagszám: 52928006EU

| Kialakítás és kivitel | |
|---|------------------------|
| Kialakítás | Előltöltős |
| Sorozat | Performance Plus |
| Előlap | Nemesacél |
| Töltetmennyiség 1:25 töltési arányánál | 20,0 |
| Töltetmennyiség 1:18 töltési arányánál | 28,0 |
| Dobtérfogat (l) | 500,00 |
| Szárítórendszer | Elhasznált levegő |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 520 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 180 |
| Ajtó nyitási iránya | balra |
| Változtatható nyitási irány | • |
| Textilkímélő dob nemesacélból | Igen |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra | • |
| Alkalmas idősok otthonában és gondozóotthonokban való használatra | • |
| Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra | • |
| Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra | • |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz | • |
| Alkalmas tűztöltőságok és mentőszolgálatok számára | • |
| Alkalmas ménesek és lovardák számára | • |
| Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra | • |
| Alkalmas kórházi használatra | • |
| Alkalmas sportegyesületek általi használatra | • |
| Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra | • |
| Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőekben való használatra | • |
| Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra | • |
| Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra | • |
| Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra | • |
| Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Maximális párologtatási kapacitás (l/óra) | 29,60 |
| Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg) | 0,51 |
| Programidő (perc) | 23 |
| Élettartam szárítási ciklusokban | 40000 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | M Touch Pro |
| Programozhatóság | Programozható |
| Programvezérlés | maradék nedv. vezérlés |
| Max. indításkésleltetés (óra) | 24 |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Programfutás-kijelző | • |
| Beállítható kijelzőnyelvek | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Gáz |

PDR 928 [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516443551 / Anyagszám: 11795800 / Régi anyagszám: 52928006EU

| | |
|--|--------------------|
| Elektromos csatlakozás | 1N AC 230V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény, elektromos (kW) | 0,00 |
| Fűtési teljesítmény, gáz (kW) | 30,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 1,20 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| A szárítógép mérete és súlya | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 1640 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 1206 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 1019 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 1766 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 1390 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 1108 |
| Nettó súly (kg) | 246,3 |
| Bruttó súly (kg) | 261 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 2828 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | 58 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 3,30 |
| Felszereltség | |
| A dob forgásirányának intelligens megfordítása | • |
| Tengelyirányú légvezetés | • |
| Nagyfelületű szálszűrő | • |
| PerfectDry | • |
| Softlift-bordák | • |
| AirRecycling | • |
| Kommunikációs rekesz | • |
| Vészleállító | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Fizetőrendszer (opció) | • |
| Optikai interfész a szerviz számára | • |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentés (opció) | • |
| Szárítógép Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| LAN-modul (opció) | • |
| Kapacitások | |
| Légzőmaszkok [darabszám] | 12 |
| Bevetési ruházatok [darabszám] | 3 |
| Bevetési kabátok [darabszám] | 5 |
| Szintetikus ágyneműk [darabszám] | 2 |
| Szintetikus párnák [darabszám] | 5 |
| Pehelypaplanok [darabszám] | 2 |
| Pehelypárnák [darabszám] | 5 |
| Törölkendők, 22 g [darabszám] | 545 |
| Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám] | 105 |
| Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám] | 91 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám] | 167 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám] | 118 |
| Nyári lőtakaró [darabszám] | 3 |

PDR 928 [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű
programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516443551 / Anyagszám: 11795800 / Régi anyagszám: 52928006EU

| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
|---|---|
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat | • |
| DVGW (gáz) | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |