

PDR 928 [SI]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gőzfűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 500.00 l, töltetmennyiség: 20.0 kg–28.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling funkcióval
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry

EAN: 4002516443568 / Anyagszám: 11795810 / Régi anyagszám: 52928016EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési arányánál	20,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési arányánál	28,0
Dobtérfogat (l)	500,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősok otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőekben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	26,30
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,59
Programidő (perc)	25
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Közvetett gőz

PDR 928 [SI]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gőzfűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516443568 / Anyagszám: 11795810 / Régi anyagszám: 52928016EU

Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, gőz (kW)	35,00
Teljes teljesítményigény (kW)	1,20
Biztosíték (A)	10
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1640
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1206
Külső méret, nettó mélység (mm)	1019
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1766
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1390
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1108
Nettó súly (kg)	281,3
Bruttó súly (kg)	296
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	3171
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	60 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,30
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	12
Bevetési ruházatok [darabszám]	3
Bevetési kabátok [darabszám]	5
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	2
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	2
Pehelypárnák [darabszám]	5
Törölkendők, 22 g [darabszám]	545
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	105
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	91
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	167
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	118
Nyári lőtakaró [darabszám]	3

PDR 928 [SI]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gőzfűtésű
programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516443568 / Anyagszám: 11795810 / Régi anyagszám: 52928016EU

Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•