

PW 6163 [EL WEK MF UG]

Higiénikus mosógép lábazattal, elektromos fűtésű elválasztófalas kivitelben idős- és ápolóotthonok, valamint kórházak részére.



- Dobtérfogat: 160 l, töltetmennyiség: 16.0 kg
- Kényelmes folyékony-adagolás & speciális fertőtlenítő programok^{*}
- Miele csúcsmínőség – Kímélő dob és nemesacél előlap
- Kiválóan hatékony a kis fogyasztással és csúcskiz. lekapcsolással
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 46 %^{**}, g-érték:400

^{*} A folyékony közegek optimális bemosásához a folyékony-szer-adagoló modul kiegészítő hidegvíz-csatlakozással rendelkezik.

^{**} Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516446941 / Anyagszám: 11812810 / Régi anyagszám: 51616326ZER

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	higiénikus mosógép
Sorozat	Professional
Előlap	Nemesacél
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	16,0
Dobtérfogat (l)	160
Ajtónyílás [Szé] (mm) tiszta oldal	352
Ajtónyílás [Ma] (mm) tiszta oldal	366
Ajtónyílás [Sz] (mm) szennyes oldal	352
Ajtónyílás [Ma] (mm) szennyes oldal	366
Ajtónyitási szög (fok)	153
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmos idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	9,63
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,13
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	63
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	55
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	46
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1025
g-tényező	400
Testelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Profitronic M
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alaprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok idősotthonok és ápolóotthonok számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok textiltisztítók számára	•

PW 6163 [EL WEK MF UG]

Higiénikus mosógép lábazattal, elektromos fűtésű
elválasztófalas kivitelben idős- és ápolóotthonok, valamint kórházak részére.



EAN: 4002516446941 / Anyagszám: 11812810 / Régi anyagszám: 51616326ZER

Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménésbirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitnessipar számára	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	4 fiókos
Folyékonyszer-adagoló modul	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	15,00
Teljes teljesítményigény (kW)	18,00
Biztosíték (A)	25
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	2x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1718
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1153
Külső méret, nettó mélység (mm)	1070
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1815
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1310
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1138
Nettó súly (kg)	660,5
Bruttó súly (kg)	679
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	7479
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,50
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
Kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
2. kijelző a tiszta oldalon	•
Automatikus dobpozicionálás és -rögzítés	•
Felszerelt lábazat, nemesacél	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Optikai interfész a szerviz számára	•

PW 6163 [EL WEK MF UG]

Higiénikus mosógép lábazattal, elektromos fűtésű
elválasztófalas kivitelben idős- és ápolóotthonok, valamint kórházak részére.



EAN: 4002516446941 / Anyagszám: 11812810 / Régi anyagszám: 51616326ZER

RS 232 interfészmodul (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment	•
Üzemiadat-rögzítés	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
Kapacitások	
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	2
Szintetikus párnák [darabszám]	4
Pehelypaplanok [darabszám]	2
Pehelypárnák [darabszám]	4
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	84
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	73
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	133
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	94
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•