


PW 6323 [EL WEK]

Higiénikus mosógép, elektromos fűtésű

elválasztófalas kivitelben idős- és ápolóotthonok, valamint kórházak részére.



- Dobtérfogat: 320 l, töltetmennyiség: 32.0 kg
- Számos program – speciális fertőtlenítő programok
- Anyagbarát ápolás a Miele textilkímélő dobbal
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 41 %, g-érték: 360

* Maradéknedvesség- adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.


EAN: 4002516446477 / Anyagszám: 11812990 / Régi anyagszám: 51632305OER

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	higiénikus mosógép
Sorozat	Professional
Előlap	Vasszürke
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	32,0
Dobtérfogat (l)	320
Ajtónyílás [Szé] (mm) tiszta oldal	352
Ajtónyílás [Ma] (mm) tiszta oldal	593
Ajtónyílás [Sz] (mm) szennyes oldal	352
Ajtónyílás [Ma] (mm) szennyes oldal	593
Ajtónyitási szög (fok)	153
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmos idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	10,31
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,12
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	74
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	61
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	47
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	41
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc) g-tényező	975 360
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Profitronic M
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alaprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok idősotthonok és ápolóotthonok számára	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•

PW 6323 [EL WEK]

Higiénikus mosógép, elektromos fűtésű

elválasztófalas kivitelben idős- és ápolóotthonok, valamint kórházak részére.




EAN: 4002516446477 / Anyagszám: 11812990 / Régi anyagszám: 51632305OER

Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménésbirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitneszipar számára	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	4 fiókos
Folyékonyszer-adagoló modul (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	30,00
Teljes teljesítményigény (kW)	31,00
Biztosíték (A)	63
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	2x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1718
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1605
Külső méret, nettó mélység (mm)	1070
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1800
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1758
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1138
Nettó súly (kg)	860,0
Bruttó súly (kg)	878
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	10741
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	71 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	11,20
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
Kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Két jelzőfény a tiszta oldalon	•
Automatikus dobpozicionálás és -rögzítés	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Optikai interfész a szerviz számára	•
RS 232 interfészmodul (opció)	•

PW 6323 [EL WEK]

Higiénikus mosógép, elektromos fűtésű

elválasztófalas kivitelben idős- és ápolóotthonok, valamint kórházak részére.



EAN: 4002516446477 / Anyagszám: 11812990 / Régi anyagszám: 51632305OER

Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) •

Üzemiadat-rögzítés •

Vízvisszaforgatás (opció) •

Kapacitások

Szintetikus ágyneműk [darabszám] 4

Szintetikus párnák [darabszám] 8

Pehelypaplanok [darabszám] 4

Pehelypárnák [darabszám] 8

Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám] 168

Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám] 145

Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám] 267

Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám] 188

Szabványok, tanúsítványok és jelölések

CE •

VDE-EMC •

IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat •

WEEE •

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés •