

PW 6241 [EL MF]

Mosógép, elektromos fűtésű

folyékony-szer-adagoló modulal és szabadon programozható vezérléssel.



- Dobtérfogat: 240 l, töltetmennyiség: 24,0 kg
- Sokféle program – alkalmazásfüggő mosóprogramok
- Anyagbarát ápolás a Miele textilkímélő dobbal
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 43 %*, g-érték: 541

* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516447108 / Anyagszám: 11813760 / Régi anyagszám: 51624108OER

| Kialakítás és kivitel | |
|---|--------------|
| Kialakítás | Előöltőtős |
| Sorozat | Professional |
| Előlap | Nemesacél |
| Panel színe | Nemesacél |
| Töltési arány | 1:10 |
| Töltetmennyiség (kg) | 24,0 |
| Dobtérfogat (l) | 240 |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 430 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 180 |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval | • |
| Textilkímélő dob | • |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra | • |
| Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra | • |
| Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra | • |
| Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra | • |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz | • |
| Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára | • |
| Alkalmas ménesek és lovardák számára | • |
| Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra | • |
| Alkalmas kórházi használatra | • |
| Alkalmas sportegyesületek általi használatra | • |
| Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Ellenőrzött vírusölő hatékonyság | • |
| Ellenőrzött higiénia | • |
| Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 9,00 |
| Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,26 |
| Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg) | 8,80 |
| Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg) | 0,10 |
| Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 216,0 |
| Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 6,24 |
| Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 60 |
| Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 211,0 |
| Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 2,40 |
| Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 49 |
| Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l) | 212,3 |
| Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 5,04 |
| Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 46 |
| Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l) | 212,5 |
| Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh) | 1,44 |

PW 6241 [EL MF]

Mosógép, elektromos fűtésű

folyékony-szer-adagoló modullal és szabadon programozható vezérléssel.



EAN: 4002516447108 / Anyagszám: 11813760 / Régi anyagszám: 51624108OER

| | |
|---|-------------------------------|
| Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc) | 36 |
| Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%) | 46 |
| Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%) | 43 |
| Centrifugálási fordulatszám (ford./perc) | 1100 |
| g-tényező | 541 |
| Tesztelt üzemórászám | 30000 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | Profitronic M |
| Programozhatóság | szabadon programozható |
| Max. indításkésleltetés (óra) | Szabadon választható |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Programfutás-kijelző | • |
| Beállítható kijelzőnyelvek | • |
| Alap-/célcsoport programok | |
| Alapprogramok | • |
| Programok hotelek és éttermek számára | • |
| Programok időszobák és ápolószobák számára | • |
| Programok létesítményüzemeltetési célokra | • |
| Programok textiltisztítók számára | • |
| Programok kisipari vállalkozások számára | • |
| Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára | • |
| Programok ménesbirtokok/istállók/lovardák számára | • |
| Programok kórházak számára | • |
| Programok sportegyesületek számára | • |
| Programok a kozmetikai, wellness- és fitneszipar számára | • |
| Adagolás | |
| Mosószer-adagoló fiók | 3 fiókos |
| Folyékony-szer-adagoló modul | • |
| Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám] | 12 |
| Kiürülés érzékelése | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Elektromos |
| Elektromos csatlakozás | 3N AC 380-415V 50-60HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 24,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 25,00 |
| Biztosíték (A) | 50 |
| Vízcsatlakozás/-elvezetés | |
| Hideg víz [darabszám] | 3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal |
| Meleg víz [darabszám] | 1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz. |
| Lefolyószelep | DN 70 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 1643 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 1089 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 1250 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 1700 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 1336 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 1530 |
| Nettó súly (kg) | 640,0 |

PW 6241 [EL MF]

Mosógép, elektromos fűtésű

folyékony-szer-adagoló modullal és szabadon programozható vezérléssel.



EAN: 4002516447108 / Anyagszám: 11813760 / Régi anyagszám: 51624108OER

| | |
|---|--------------------|
| Bruttó súly (kg) | 691 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 8853 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | 78 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 4,70 |
| Felszereltség | |
| Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés | • |
| Textil-előkészítés | • |
| Kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer | • |
| Hőmérséklet-felügyelet | • |
| Speciális fűtőtest | • |
| Mennyiségi automatika + | • |
| Térfogatáram-mérő (opció) | • |
| Kommunikációs rekesz | • |
| Vészleállító | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Újrahasznosítási arány (%) | 96 |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Fizetőrendszer (opció) | • |
| Optikai interfész a szervíz számára | • |
| RS 232 interfészmodul (opció) | • |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | • |
| Üzemiadat-rögzítés | • |
| Vízvisszaforgatás (opció) | • |
| Kapacitások | |
| Légzőmaszkok [darabszám] | 19 |
| Bevetési ruházatok [darabszám] | 4 |
| Bevetési kabátok [darabszám] | 6 |
| Vegyvédelmi öltözetek [darabszám] | 4 |
| Szintetikus ágyneműk [darabszám] | 3 |
| Szintetikus párnák [darabszám] | 6 |
| Pehelypaplanok [darabszám] | 3 |
| Pehelypárnák [darabszám] | 6 |
| Törölkendők, 22 g [darabszám] | 546 |
| Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám] | 126 |
| Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám] | 109 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám] | 200 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám] | 141 |
| Nyári lőtakaró [darabszám] | 4 |
| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat | • |
| WEEE | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |