

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Mosógép, elektromos fűtésű

speciálisan tengeri alkalmazásra, mosószeröblítő fiók, folyékony-szer-adagoló.



- Sokféle program – alkalmazásfüggő mosóprogramok
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Optimális centrifugálási hatásfok – maradéknedvesség: 43 %, g-érték: 541
- Anyagbarát ápolás a Miele textilkímélő dobbal
- Dobtérfogat: 240 l, töltetmennyiség: 24.0 kg

* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516447320 / Anyagszám: 11813790 / Régi anyagszám: 51624116SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előöltőtős
Sorozat	Professional
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	24,0
Dobtérfogat (l)	240
Ajtónyílás [Ø] (mm)	430
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	9,00
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,26
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	8,80
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,10
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	216,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	6,24
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	60
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	211,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	2,40
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	212,3
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	5,04
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	46
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	212,5
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,44
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	36
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	46
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	43
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1100
g-tényező	541
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Profitrronic M
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Mosógép, elektromos fűtésű

speciálisan tengeri alkalmazásra, mosószeröblítő fiók, folyékony-szer-adagoló.



EAN: 4002516447320 / Anyagszám: 11813790 / Régi anyagszám: 51624116SOM

A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok időszotthonok és ápolóotthonok számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménésbirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitnessipar számára	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Folyékony-szer-adagoló modul	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 220-240V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	24,00
Teljes teljesítményigény (kW)	25,00
Biztosíték (A)	80
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 208V 60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	19,00
Teljes teljesítményigény (kW)	20,00
Biztosíték (A)	70
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1643
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1089
Külső méret, nettó mélység (mm)	1250
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1700
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1336
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1530
Nettó súly (kg)	672,0
Bruttó súly (kg)	723
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	9167
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	78 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,70
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Mosógép, elektromos fűtésű

speciálisan tengeri alkalmazásra, mosószeröblítő fiók, folyékony-szer-adagoló.



EAN: 4002516447320 / Anyagszám: 11813790 / Régi anyagszám: 51624116SOM

Textil-előkészítés	•
Kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	96
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
RS 232 interfészmodul (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsmen (opció)	•
Üzemiadat-rögzítés	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	19
Bevetési ruházatok [darabszám]	4
Bevetési kabátok [darabszám]	6
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	4
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	3
Szintetikus párnák [darabszám]	6
Pehelypaplanok [darabszám]	3
Pehelypárnák [darabszám]	6
Törölkendők, 22 g [darabszám]	546
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	126
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	109
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	200
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	141
Nyári lőtakaró [darabszám]	4
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
UKCA	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•