

PW 6241 [D dir.]

Előöltőtős mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

szabadon programozható vezérléssel a magas fokú rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 240 l, töltetmennyiség: 24.0 kg
- Sokféle program – alkalmazásfüggő mosóprogramok
- Anyagbarát ápolás a Miele textilkímélő dobbal
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 43 %*, g-érték:541

* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516447399 / Anyagszám: 11813890 / Régi anyagszám: 51624147OER

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előöltőtős
Sorozat	Professional
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	24,0
Dobtérfogat (l)	240
Ajtónyílás [Ø] (mm)	430
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	9,00
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	8,80
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	216,0
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	211,0
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	212,3
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	212,5
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	46
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	43
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1100
g-tényező	541
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Profitrronic M
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•

PW 6241 [D dir.]

Előltöltős mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

szabadon programozható vezérléssel a magas fokú rugalmasságért.



EAN: 4002516447399 / Anyagszám: 11813890 / Régi anyagszám: 51624147OER

Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok idősoththonok és ápolóththonok számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménesbirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitnesszpar számára	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Folyékonyszer-adagoló modul (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Közvetlen gőz
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, gőz (kW)	86,00
Teljes teljesítményigény (kW)	6,10
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	2x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Lefolyószelep	DN 70
Gőzcsatlakozás	
Gőzcsatlakozás	1 x 3/4"
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1643
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1089
Külső méret, nettó mélység (mm)	1250
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1700
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1336
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1530
Nettó súly (kg)	642,0
Bruttó súly (kg)	693
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	8873
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	78 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,70
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
Kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Kommunikációs rekesz	•

PW 6241 [D dir.]

Előltöltős mosógép, gőzfűtésű (közvetlen)

szabadon programozható vezérléssel a magas fokú rugalmasságért.



EAN: 4002516447399 / Anyagszám: 11813890 / Régi anyagszám: 51624147OER

Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	96
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
RS 232 interfészmodul (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Üzemidat-rögzítés	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	19
Bevetési ruházatok [darabszám]	4
Bevetési kabátok [darabszám]	6
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	4
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	3
Szintetikus párnák [darabszám]	6
Pehelypaplanok [darabszám]	3
Pehelypárnák [darabszám]	6
Törölkendők, 22 g [darabszám]	546
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	126
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	109
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	200
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	141
Nyári lőtakaró [darabszám]	4
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•