

PW 6321 [EL]

Mosógép, elektromos fűtésű

szabodon programozható vezérléssel a magas fokú rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 320 l, töltetmennyiség: 32,0 kg
- Sokféle program – alkalmazásfüggő mosóprogramok
- Anyagbarát ápolás a Miele textilkímélő dobbal
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 47 %\*, g-érték: 447

\* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516447412 / Anyagszám: 11813960 / Régi anyagszám: 51632105OER

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Professional
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	32,0
Dobtérfogat (l)	320
Ajtónyílás [Ø] (mm)	430
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	9,00
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,25
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	8,80
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,10
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	288,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	8,00
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	61
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	281,6
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	3,20
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	281,6
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	6,20
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	47
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	284,8
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,60

PW 6321 [EL]

Mosógép, elektromos fűtésű

szabodon programozható vezérléssel a magas fokú rugalmasságért.



EAN: 4002516447412 / Anyagszám: 11813960 / Régi anyagszám: 51632105OER

Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	37
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	50
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	47
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1000
g-tényező	447
Tesztelt üzemórászám	30000
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés típusa	Profitronic M
Programozhatóság	szabodon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabodon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok időszobák és ápolószobák számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménesbirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitneszipar számára	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Folyékonyszer-adagoló modul (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	30,00
Teljes teljesítményigény (kW)	31,00
Biztosíték (A)	63
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	2x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1643
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1089
Külső méret, nettó mélység (mm)	1280
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1710
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1336
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1530
Nettó súly (kg)	648,0
Bruttó súly (kg)	699

PW 6321 [EL]

Mosógép, elektromos fűtésű

szabadon programozható vezérléssel a magas fokú rugalmasságért.



EAN: 4002516447412 / Anyagszám: 11813960 / Régi anyagszám: 51632105OER

Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	9206
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	73 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,10
<b>Felszereltség</b>	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
Kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	96
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
RS 232 interfészmodul (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Üzemiadat-rögzítés	•
Vízvízszaforgatás (opció)	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	26
Bevetési ruházatok [darabszám]	6
Bevetési kabátok [darabszám]	9
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	5
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	4
Szintetikus párnák [darabszám]	8
Pehelypaplanok [darabszám]	4
Pehelypárnák [darabszám]	8
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	727
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	168
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	145
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	267
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	188
Nyári lőtakaró [darabszám]	5
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•