

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Mosógép, elektromos fűtésű

speciálisan tengeri alkalmazásra, mosószeröblítő fiók, folyékony-szer-adagoló.



- Sokféle program – alkalmazásfüggő mosóprogramok
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Optimális centrifugálási hatásfok – maradéknedvesség: 47 %, g-érték:447
- Anyagbarát ápolás a Miele textilkímélő dobbal
- Dobtérfogat: 320 l, töltetmennyiség: 32.0 kg

\* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516447528 / Anyagszám: 11814110 / Régi anyagszám: 51632118SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előöltőtős
Sorozat	Professional
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	32,0
Dobtérfogat (l)	320
Ajtónyílás [Ø] (mm)	430
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	9,00
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,25
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	8,80
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,10
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	288,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	8,00
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	61
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	281,6
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	3,20
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	281,6
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	6,20
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	47
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	284,8
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,60
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	37
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	50
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	47
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1000
g-tényező	447
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Profitrronic M
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Mosógép, elektromos fűtésű

speciálisan tengeri alkalmazásra, mosószeröblítő fiók, folyékony-szer-adagoló.



EAN: 4002516447528 / Anyagszám: 11814110 / Régi anyagszám: 51632118SOM

A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok időszotthonok és ápolóotthonok számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménésbirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitnessipar számára	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Folyékony-szer-adagoló modul	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 380-415V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	30,00
Teljes teljesítményigény (kW)	31,00
Biztosíték (A)	63
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	2x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1643
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1089
Külső méret, nettó mélység (mm)	1280
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1710
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1336
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1530
Nettó súly (kg)	654,0
Bruttó súly (kg)	705
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	9265
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	73 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,70
<b>Felszereltség</b>	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
Kiegészítőszolgáltatás-figyelő rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Mosógép, elektromos fűtésű

speciálisan tengeri alkalmazásra, mosószeröblítő fiók, folyékony-szer-adagoló.



EAN: 4002516447528 / Anyagszám: 11814110 / Régi anyagszám: 51632118SOM

Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	96
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
RS 232 interfészmodul (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Üzemidat-rögzítés	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	26
Bevetési ruházatok [darabszám]	6
Bevetési kabátok [darabszám]	9
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	5
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	4
Szintetikus párnák [darabszám]	8
Pehelypaplanok [darabszám]	4
Pehelypárnák [darabszám]	8
Törölkendők, 22 g [darabszám]	727
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	168
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	145
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	267
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	188
Nyári lőtakaró [darabszám]	5
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelethez szükséges fokozat	•
UKCA	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•