

PW 6321 [D ind. SOM MF]  
Előltöltős mosógép, gőzfűtésű (közvetett)



- Dobtérfogat: 320 l, töltetmennyiség: 32,0 kg
- Sokféle program – alkalmazásfüggő mosóprogramok
- Anyagbarát ápolás a Miele textilkímélő dobbal
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 47 %\*, g-érték: 447

\* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516447573 / Anyagszám: 11814160 / Régi anyagszám: 51632146SOM

<b>Kialakítás és kivitel</b>	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Professional
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	32,0
Dobtérfogat (l)	320
Ajtónyílás [Ø] (mm)	430
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Textilkímélő dob	•
<b>Alkalmazás</b>	
Alkalmas tengeri használatra	•
<b>Teljesítményadatok</b>	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	9,00
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	8,80
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	288,0
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	281,6
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	281,6
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	284,8
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	50
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	47
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1000
g-tényező	447
Tesztelt üzemóraszám	30000
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés típusa	Profifronic M
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok időszotthonok és ápolóotthonok számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménésbirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitnessz ipar számára	•

PW 6321 [D ind. SOM MF]  
Előltöltős mosógép, gőzfűtésű (közvetett)



EAN: 4002516447573 / Anyagszám: 11814160 / Régi anyagszám: 51632146SOM

<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Folyékonyszer-adagoló modul	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Közvetett gőz
Elektromos csatlakozás	3 AC 400V 60 HZ
Fűtési teljesítmény, gőz (kW)	50,00
Teljes teljesítményigény (kW)	6,10
Biztosíték (A)	16
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	3x 1/2", 3/4"-es csavarzattal
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Lefolyószelep	DN 70
<b>Gőzcsatlakozás</b>	
Gőzcsatlakozás	2 x 1/2"
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1643
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1089
Külső méret, nettó mélység (mm)	1280
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1710
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1336
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1530
Nettó súly (kg)	656,0
Bruttó súly (kg)	707
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	9285
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	73 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,10
<b>Felszereltség</b>	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
Kiegészítőszárazanyag-figyelő rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	96
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
RS 232 interfészmodul (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Üzemiadat-rögzítés	•

PW 6321 [D ind. SOM MF]  
Elöltöltős mosógép, gőzfűtésű (közvetett)



EAN: 4002516447573 / Anyagszám: 11814160 / Régi anyagszám: 51632146SOM

Víz visszaforgatás (opció) •

#### Kapacitások

Légzőmaszkok [darabszám]	26
Bevetési ruházatok [darabszám]	6
Bevetési kabátok [darabszám]	9
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	5
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	4
Szintetikus párnák [darabszám]	8
Pehelypaplanok [darabszám]	4
Pehelypárnák [darabszám]	8
Törölkendők, 22 g [darabszám]	727
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	168
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	145
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	267
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	188
Nyári lőtakaró [darabszám]	5

#### Szabványok, tanúsítványok és jelölések

CE	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetségű fokozat	•
UKCA	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•