

PW 6321 [RH]

Mosógép, elektromos fűtésű, csökkentett fűtőteljesítménnyel és szabadon programozható vezérléssel a maximális rugalmasságért.



- Dobtérfogat: 320 l, töltetmennyiség: 32,0 kg
- Sokféle program – alkalmazásfüggő mosóprogramok
- Anyagbarát ápolás a Miele textilkímélő dobbal
- Különösen hatékony – alacsony víz- és energiafogyasztás
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 47 %*, g-érték: 447

* Maradéknedvesség- adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516448525 / Anyagszám: 11816720 / Régi anyagszám: 51632121OER

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Professional
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltési arány	1:10
Töltetmennyiség (kg)	32,0
Dobtérfogat (l)	320
Ajtónyílás [Ø] (mm)	430
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő motor frekvenciaváltóval	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	9,00
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	8,80
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	288,0
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	281,6
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,88
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	281,6
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	284,8
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	50
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	47
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1000
g-tényező	447
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Profitrronic M
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•

PW 6321 [RH]

Mosógép, elektromos fűtésű, csökkentett fűtőteljesítménnyel és szabadon programozható vezérléssel a maximális rugalmasságért.



EAN: 4002516448525 / Anyagszám: 11816720 / Régi anyagszám: 51632121OER

Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok idősoththonok és ápolóotthonok számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménesebirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitnesszpar számára	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Folyékonyszer-adagoló modul (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	12
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	6,00
Teljes teljesítményigény (kW)	10,50
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1x 3/4" 1" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 3/4 coll 1 coll csavarz.
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1643
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1089
Külső méret, nettó mélység (mm)	1280
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1710
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1336
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1530
Nettó súly (kg)	648,0
Bruttó súly (kg)	699
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	9206
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	73 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	6,10
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
Kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő (opció)	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•

PW 6321 [RH]

Mosógép, elektromos fűtésű, csökkentett fűtőteljesítménnyel és szabadon programozható vezérléssel a maximális rugalmasságért.



EAN: 4002516448525 / Anyagszám: 11816720 / Régi anyagszám: 51632121OER

Hatékonyág és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
RS 232 interfészmodul (opció)	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Üzemiadat-rögzítés	•
Vízvisszaforgatás (opció)	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	26
Bevetési ruházatok [darabszám]	6
Bevetési kabátok [darabszám]	9
Vegyvédelmi öltözetek [darabszám]	5
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	4
Szintetikus párnák [darabszám]	8
Pehelypaplanok [darabszám]	4
Pehelypárnák [darabszám]	8
Törölkendők, 22 g [darabszám]	727
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	168
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	145
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	267
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	188
Nyári lótakaró [darabszám]	5
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•