

DAS 2920

Kihúzható páraelszívó

EasySwitch vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében



- Klasszikus design – 90 cm széles nemesacél panel
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover
- Keringtető üzem Active AirClean vagy Longlife AirClean szűrővel

A

EAN: 4002516495895 / Anyagszám: 11862170 / Régi anyagszám: 28S2920SD

Kialakítás	
Kihúzható páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Szín	nemesacél
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
EasySwitch	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	42,0
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegekötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	275 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	195
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	295
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	410
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	555
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	54,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	33,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	47,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	190

DAS 2920

Kihúzható páraelszívó

EasySwitch vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében





EAN: 4002516495895 / Anyagszám: 11862170 / Régi anyagszám: 28S2920SD

Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	290
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	415
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	550
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	60,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	75,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	46,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	61,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Elszívőernyő szélessége (mm)	896
Elszívőernyő magassága (mm)	36
Elszívőernyő mélysége (mm)	273
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	14,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nein

DAS 2920

Kihúzható páraelszívó

EasySwitch vezérléssel a kényelmes kezelés érdekében



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings