


DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel



- Tökéletes kombináció a Con@ctivity-képes főzőlapokkal
- Kifinomult design – 60 cm széles átlátszó üvegpanel
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Keringtető üzem Active AirClean vagy Longlife AirClean szűrővel




EAN: 4002516496304 / Cikkszám: 11862220 / Régi cikkszám28S4640TD

<b>Kialakítás</b>	
Kihúzható páraelszívó	•
<b>Kialakítás és design</b>	
Szín	átlátsz.üveg
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
EasySwitch	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktívszén-szűrő-telítettség	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	27,4
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegekötési fok osztálya	B
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3 W
Fényerősség (Lx)	300 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	180
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	270
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	380
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	600
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	37,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0

DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel




EAN: 4002516496304 / Cikkszám: 11862220 / Régi cikkszám28S4640TD

Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	23,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	160
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	260
Légteljesítmény, intenzív fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	580
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	405
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	41,0
Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	50,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	27,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Elszívőernyő szélessége (mm)	561
Elszívőernyő magassága (mm)	68
Elszívőernyő mélysége (mm)	307
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	12,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk fent és hátul	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Szerelési sablon	•
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•

DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel



EAN: 4002516496304 / Cikkszám: 11862220 / Régi cikkszám28S4640TD

#### Utólag vásárolható tartozékok

Aktívszén-szűrő

Nein

