


DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel



- Tökéletes kombináció a Con@ctivity-képes főzőlapokkal
- Kifinomult design – 60 cm széles átlátszó üvegpanel
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Keringtető üzem Active AirClean vagy Longlife AirClean szűrővel

A⁺


EAN: 4002516496304 / Anyagszám: 11862220 / Régi anyagszám: 28S4640TD

Kialakítás	
Kihúzható páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Szín	átlátszó üveg
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
EasySwitch	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktívszén-szűrő-telítettség	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	27,4
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	B
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3 W
Fényerősség (Lx)	300 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	180
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	270
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	380
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	600
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	37,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0

DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel




EAN: 4002516496304 / Anyagszám: 11862220 / Régi anyagszám: 28S4640TD

Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	23,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	160
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	260
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	405
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	580
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	41,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	50,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	27,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	561
Elszívóernyő magassága (mm)	68
Elszívóernyő mélysége (mm)	307
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	12,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk fent és hátul	•
Elszívócsonk átmérője (mm)	150
Szerelési sablon	•

DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel




EAN: 4002516496304 / Anyagszám: 11862220 / Régi anyagszám: 28S4640TD

Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nein

DAS 4640

Kihúzható páraelszívó

keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel



DAS4640, Installation drawings