

DAS 2620 EXTA
Kihúzható páraelszívó
külső ventilátorral való kombináláshoz




- Klasszikus design – 60 cm széles nemesacél panel
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover
- A legjobb működéshez- szellőzéstechnikai tartozékok

C

EAN: 4002516495499 / Anyagszám: 11862380 / Régi anyagszám: 28S2621SD

Kialakítás	
Kihúzható páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Szín	nemesacél
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	109,5
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	C
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	310 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Elszívőernyő szélessége (mm)	596
Elszívőernyő magassága (mm)	36
Elszívőernyő mélysége (mm)	273
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	10,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsoncok fent	•
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktív szén-szűrő	Nein

DAS 2620 EXTA
Kihúzható páraelszívó
külső ventilátorral való kombináláshoz



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings