

## DAS 2920 EXTA Kihúzható páraelszívó külső ventilátorral való kombináláshoz





- Klasszikus design – 90 cm széles nemesacél panel
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover
- A legjobb működéshez-szellőztéchnikai tartozékok

C

EAN: 4002516495840 / Anyagszám: 11862390 / Régi anyagszám: 28S2921SD

<b>Kialakítás</b>	
Kihúzható páraelszívó	•
<b>Üzem módok</b>	
Külső üzemelés	•
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Szín	nemesacél
<b>Kezelési kényelem</b>	
Elektronikus vezérlés	•
EasySwitch	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	109,5
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	C
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegekötési fok osztálya	A
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	275 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Elszívőnyő szélessége (mm)	896
Elszívőnyő magassága (mm)	36
Elszívőnyő mélysége (mm)	273
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	12,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonek fent	•
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b>	
Aktív szén-szűrő	Nein

DAS 2920 EXTA  
Kihúzható páraelszívó  
külső ventilátorral való kombináláshoz



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,  
Installation drawings