

G 7415 SCi XXL AutoDos
Beépíthető mosogatógép, XXL
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Innovatív kivitel és a legnagyobb kényelem – 3D-MultiFlex fiók
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – Miele@home
- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l-től az automatikus programban
- Rugalmas és biztos elhelyezés – ExtraComfort kosárkialakítás



EAN: 4002516470632 / Anyagszám: 11886800 / Régi anyagszám: 217415570E1

| | |
|---|---------------------------|
| Kivitel | |
| Integrált mosogatógépek | • |
| 60-as mosogatógép | • |
| XXL mosogatógép | • |
| Design | |
| Panel színe | CleanSteel nemesacél |
| Panel kivitele | egyenes panel |
| Kezelési mód | Softkeys |
| Kijelző | Egysoros szöveges kijelző |
| Kijelző színe | fehér |
| MultiLingua | • |
| Kényelem | |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
| Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval | • |
| Ajtózárás-rásegítés | ComfortClose |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Késleltetett indítás akár 24 óráig | • |
| Funkcióellenőrző | Kijelző |
| Kijelző nyelvek kiválasztása | • |
| Hatékonyság és fenntarthatóság | |
| Energiahatékonysági osztály (A–G) | A |
| Vízfogyasztás automatikus programban (l) | 6,0 |
| Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként | 8,4 |
| Áramfelhasználás ECO-programban (kWh) | 0,54 |
| Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként | 54 |
| Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh) | 0,29 |
| Az ECO program időtartama (perc) | 230 |
| Zajkibocsátási kategória | B |
| Zajkibocsátás, dB(A) | 42 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower technológia | • |
| Ellenőrzött higiénia | • |
| Melegvíz-csatlakozás | • |
| Féltöltet | • |
| Eredményminőség | |
| Frissvízrendszerű mosogatógép | • |
| SensorDry | • |
| Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás | • |
| Aktív kondenzációs szárítás | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Mosogatóprogramok | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatikus | • |
| Intenzív 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| Kímélő | • |
| Higiénia | • |


G 7415 SCi XXL AutoDos
Beépíthető mosogatógép, XXL
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.




EAN: 4002516470632 / Anyagszám: 11886800 / Régi anyagszám: 21741557OE1

| | |
|--|--|
| SolarSpar | • |
| Extra halk 40 dB(A) | • |
| Gép tisztítása | • |
| Mosogatási opciók | |
| AutoDos | • |
| IntenseZone | • |
| Expressz program | • |
| Extra tiszta | • |
| Extra száraz | • |
| Kosárkialakítás | |
| Evőeszközök elhelyezése | 3D MultiFlex-fiók |
| FlexCare pohártartó | 2 |
| FlexCare csészetartó | 1 |
| Kosárkialakítás | ExtraComfort |
| Szabvány-terítékszám | 14 |
| Biztonság | |
| Waterproof-rendszer | • |
| Szűrőellenőrző kijelző | • |
| Gyerekzár | • |
| Műszaki adatok | |
| Fülkeszélesség, minimum (mm) | 600 |
| Fülkeszélesség, maximum (mm) | 600 |
| Fülkemagasság, minimum (mm) | 845 |
| Fülkemagasság, maximum (mm) | 910 |
| Fülkemélység (mm) | 570 |
| Készülék szélessége (mm) | 598 |
| Készülék magassága (mm) | 845 |
| Készülék mélysége (mm) | 570 |
| Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm) | 120,5 |
| Nettó súly (kg) | 50,2 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 2,00 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány | 50 |
| Vízbevezető tömlő hossza (cm) | 1,50 |
| Vízvezető tömlő hossza (cm) | 1,50 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 1,70 |
| Előlap min. súlya (kg) | 3,0 |
| Előlap max. súlya (kg) | 11,0 |
| Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya | 6,0 |
| Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya | 15,0 |
| Elérhető kijelzőnyelvek | |
| A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština |
| Mellékelt tartozékok | |
| 1 x PowerDisk | • |
| Kupon 6 db PowerDisk-hez | • |

G 7415 SCi XXL AutoDos
Beépíthető mosogatógép, XXL
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)