

PDR 922 [EL SOM]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel tengeri alkalmazásra.



- Dobtérfogat: 400.00 l, töltetmennyiség: 16.0 kg–22.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling Flex révén
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516471936 / Anyagszám: 11895310 / Régi anyagszám: 52922008SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	16,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	22,0
Dobtérfogat (l)	400,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	22,30
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,50
Programidő (perc)	23
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	22,50
Teljes teljesítményigény (kW)	23,50
Biztosíték (A)	50
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	1162
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1254
Nettó súly (kg)	198,9
Bruttó súly (kg)	213
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2275
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	62 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,60
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•

PDR 922 [EL SOM]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel tengeri alkalmazásra.



EAN: 4002516471936 / Anyagszám: 11895310 / Régi anyagszám: 52922008SOM

Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	16
Bevetési ruházatok [darabszám]	3
Bevetési kabátok [darabszám]	5
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	2
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	2
Pehelypárnák [darabszám]	4
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	364
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	84
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	73
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	133
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	94
Nyári lőtakaró [darabszám]	3
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•